


# CRIMPFOX-SC 6L

Rendelési szám: 1212052

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212052>Krimpelőfogó, 2,8, 4,8 és 6,3 mm-es nem szigetelt csúszósarukhoz,  
0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, B-krimp, oldalirányú bevezetés

## Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 453943
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 405 (CAT-5-2013)

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.25



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános

Hossz (b)	256 mm
Magasság	68 mm
Szélesség (a)	25 mm
Szín	fekete

Préselőegység	1. krimp hely
Keresztmetszet min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Keresztmetszet max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG legalább	22
AWG max	16
Préselőegység	2. krimp hely
Keresztmetszet min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Keresztmetszet max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG legalább	16
AWG max	14
Préselőegység	3. krimp hely
Keresztmetszet min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Keresztmetszet max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG legalább	14
AWG max	10
Préselőegység	4. krimp hely
	5. krimp hely
Préselés	B krimp
Csatlakozási mód	Csúszósaruk

### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerszámok</b>		
1212051	CRIMPFOX-SC 6/DIE	Tartalék préselőbetét CRIMPFOX-SC 6-hoz
1212069	CRIMPFOX/ SPR-1	Tartalék visszahúzó rugó

CRIMPFOX-SC 6L Rendelési szám: 1212052

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212052>

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;