

## CRIMPFOX-M RC 6/DIE


Rendelési szám: 1212079



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212079>

Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>-es nem szigetelt kábelsarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 454490
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 413 (CAT-5-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál taláhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

Hossz (b)	114 mm
Magasság	25,5 mm
Szélesség (a)	75 mm
Szín	fekete
Préselőegység	1. krimp hely
Keresztmetszet min.	0,5 mm <sup>2</sup>

Keresztmetszet max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG legalább	22
AWG max	14
Préselőegység	2. krimpely
Keresztmetszet min.	4 mm <sup>2</sup>
Keresztmetszet max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG legalább	12
AWG max	10
Préselés	D-SUB érintkező krimpelő
Csatlakozási mód	szigetelés nélküli kábelsaruk

### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;