

CRIMPSET 25


Rendelési szám: 1202580

Az ábrán a dobozos készlet CRIMPSET 6 változata látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1202580>

Dobozos készlet fémből, DIN 46228-4 szabvány szerinti érvéghüvelyekkel feltöltve, 300 db AI 10-12 RD, 200 db AI 16-12 BU, 100 db AI 25-16 YE, valamint KAMES2 csupaszolókéscs, CRIMPFOX25 préselőfogó

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 017934
Csomag	1
Vámtarifa	82060000
Katalógusoldal információ	Oldal 441 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.11.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	206 mm
Magasság	48 mm
Szélesség (a)	357 mm
Anyag alapelem	fém

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Termékkészletek

Termék	Típus leírás	Leírás
Allgemein		
3200551	AI 10 -12 RD	Érvéghüvely, Hossz: 22 mm, Szín: vörös
3200564	AI 16 -12 BU	Érvéghüvely, Hossz: 24 mm, Szín: kék
3200577	AI 25 -16 YE	Érvéghüvely, Hossz: 30 mm, Szín: sárga

CRIMPSET 25 Rendelési szám: 1202580

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1202580>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;