


ZAP 25

Rendelési szám: 1203110


<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1203110>

Pneumatikus préselőfogó, DIN 46228-1: 1992-08 és DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerinti érvéghüvelyekhez, 0,25 - 2,5 mm² vezeték-keresztmetszetre



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 018085
Csomag	1
Vámtarifa	84678900
Katalógusoldal információ	Oldal 472 (CAT-5-2013)

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	190 mm
AWG hajlékony többvezetős min	14
AWG hajlékony többvezetős max	24
Préselőnyomás tartomány	4 bar ... 6 bar
Levegő felhasználás préselésenként	0,2 l
Préselés	trapéz alakú

Tanúsítványok

Tanúsítások

Ex tanúsítások:

Igényelt tanúsítások:

GOST

ZAP 25 Rendelési szám: 1203110

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1203110>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;