

CRIMPFOX-M CX-2/DIE


Rendelési szám: 1212088



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212088>

Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, RG 58/ 59/ 62/ 71 koaxiális csatlakozókhoz (BNC/TNC), sorolható tárolódobozba csomagolva

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 454483
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 413 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	114 mm
Magasság	25,5 mm
Szélesség (a)	75 mm
Szín	fekete
Keresztmetszet max.	1,69 mm ²
Keresztmetszet min.	5,41 mm ²

Keresztmetszet max.	6,48 mm ²
Préselés	HEX krimp
Csatlakozási mód	Koaxilális csatlakozók

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;