

CRIMPFOX-SC 6

Rendelési szám: 1212050



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212050>

Krimpelőfogó 2,8 és 4,8 mm-es nem szigetelt csúszósarukhoz, 0,5 - 6mm², B-krimp



Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 453950
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 405 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.25



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Általános

Hossz (b)	256 mm
Magasság	68 mm
Szélesség (a)	25 mm
Szín	fekete

Préselőegység	1. krimp hely
Keresztmetszet min.	0,5 mm ²
Keresztmetszet max.	1,5 mm ²
AWG legalább	22
AWG max	16
Préselőegység	2. krimp hely
Keresztmetszet min.	1,5 mm ²
Keresztmetszet max.	2,5 mm ²
AWG legalább	16
AWG max	14
Préselőegység	3. krimp hely
Keresztmetszet min.	2,5 mm ²
Keresztmetszet max.	6 mm ²
AWG legalább	14
AWG max	10
Préselőegység	4. krimp hely
	5. krimp hely
Préselés	B krimp
Csatlakozási mód	Csúszósaruk

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1212051	CRIMPFOX-SC 6/DIE	Tartalék préselőbetét CRIMPFOX-SC 6-hoz
1212069	CRIMPFOX/ SPR-1	Tartalék visszahúzó rugó

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;