

TOOL-BAG


Rendelési szám: 1212504



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212504>

Szerszámtáska, laptop- és dokumentumtartó rekeszsel, tartalma: kábelvágó, oldaltvágó, csupaszolófogó, csupaszolószerszám, krimpelőszerszám készlet, kombinált, hegyes, vízpumpafogó, VDE csavarhúzó, lapos: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 keresztornyos: PHO/PH1/PH2 Kapcsolószekrénykulcs, feszültségvizsgáló, érvéghővel-doboz, kés, mérőszalag, szerszámtáska

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 528405
Csomag	1
Vámtarifa	82060000
Katalógusoldal információ	Oldal 439 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	410 mm
Magasság	340 mm
Szélesség (a)	225 mm

Tanúsítványok

Tanúsítások

Ex tanúsítások:

Igényelt tanúsítások: GOST

Termékkészletek

Termék	Típus leírás	Leírás
Allgemein		
3202960	AI SORTI BOX RD	Dobozos készlet, Szín: vörös
1212093	CRIMPFOX-M SET	Krimpelőfogó-készlet, részei: CRIMPFOX-M (fogó) és préselőbetétek 0,5 - 2,5 mm ² -es szigetelt kábelsaruhoz (1212074), 0,5 -6 mm ² -es nem szigetelt kábelsaruhoz (1212079) 0,25 - 10 mm ² -es (1212080), ill. 16/25 mm ² -es érvéghüvelyekhez (1212081).
1212127	CUTFOX 25 VDE	Kábelvágó , precíziós vágó rézhez és alumíniumhoz 70 mm ² -es keresztmetszetig, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálás
1212207	CUTFOX-S VDE	Oldalvágó réz- és alumíniumvezetékhez, VDE tesztelt
1209091	DUSPOL EXPERT	Feszültségvizsgáló 12 V –1000 V AC / 1100 V DC, egyen- és váltakozó feszültségekhez, IP65 védettség
1205147	SZK PH0 VDE	Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 0 x 80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205150	SZK PH1 VDE	Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 1 x 80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205163	SZK PH2 VDE	Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 2 x 100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,4x2,5x80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1207404	SZS 0,5X3,0 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,5x3,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x4,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x6,5x150 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1212500	TOOL-BAG EMPTY	Szerszámtáska , laptop- és dokumentáció-rekesszel, üres
1212202	UNIFOX-C VDE	Kombinált fogó , ellentétes fogazású fogófelület, beépített csillagkulcs M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálás
1212204	UNIFOX-P VDE	Hegyescsőrű fogó vágóéllel , a fogófelület fogazott, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC szerint vizsgálva

1212365	UNIFOX-WP	Vízpumpa fogó , átdugható csuklóval, dupla fogazású fogófelület, a VDE SO 8976 szerint
1203149	USS 4	Kapcsolószekrény-kulcs , fémből, minden ismert kapcsolószekrényhez
1212150	WIREFOX 10	Csupaszoló szerszám, 0,02 - 10 mm ² keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez, önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm ² hajlékony / 1,5 mm ² tömör, cserélhető csupaszoló kés
1212161	WIREFOX-D 40	Csupaszolószerszám , Ø 4,5 mm - 40-mm-es vezetékek csupaszolásához, szigetelővastagság 4,5 mm-ig, oldalra hajtható kés körkörös, hosszanti és spirális vágáshoz

TOOL-BAG Rendelési szám: 1212504

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212504>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;