


CUTFOX 10

Rendelési szám: 1206829

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1206829>Hosszvágó automata, kábelekhöz, érvezetékekhez és
zsugorcsovekhez, 230 V-os hálózati feszültséghez

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 178871
Csomag	1
Vámtarifa	84798997
Katalógusoldal információ	Oldal 470 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.14



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Megjegyzés	Vágóteljesítmény
Hossz (b)	295 mm
Magasság	230 mm
Szélesség (a)	195 mm
Teljesítményfelvétel	80 VA
Maximális áteresztés	8

Keresztmetszet beállítása	automatikus
Vágási hossz	2 ... 99999
A vágások maximális száma	999
Előtolási sebesség	0,5 m/s
Host-rendszer interfész	RS-232
Párbeszéd nyelve	német/angol/francia/olasz

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1207284	CF-10 CUTTER KNIFE SET	Tartalék kés a CUTFOX10 hosszvágó automatához
1207271	CF-10 WHEEL SET	2 tartalék tekercs CUTFOX 10-hez
1208416	CUTFOX 10 BAR	Tartalék tartókar kábeldobhoz
1208393	CUTFOX 10 C-UN	Kábeldob CUTFOX 10-hez
1208403	CUTFOX 10 R-C	Tartalék forgótárcsa kábeldobhoz

CUTFOX 10 Rendelési szám: 1206829

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1206829>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;