


# CRIMPFOX-C120

Rendelési szám: 1212318

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212318>Alapfogó, különböző érintkezőfajtákhoz való préselőbetétek  
befogására, 120 mm<sup>2</sup>-ig

Kereskedelmi adat	
EAN	
Csomag	1
Vámtarifa	82055980
Katalógusoldal információ	Oldal 403 (CAT-5-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános**

Hossz (b)	430 mm
Magasság	65 mm
Szélesség (a)	130 mm
Szín	fekete
Préselés	univerzális

## Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerszámok</b>		
1212337	CRIMPFOX-C120 AI 50/F-DIE	Préselőbetét (alsó rész), CRIMPFOX-C120-hoz, 50 mm <sup>2</sup> -es érvéghüvelyhez (DIN 46228), trapéz krimp
1212338	CRIMPFOX-C120 AI 70/F-DIE	Préselőbetét (alsó rész), CRIMPFOX-C120-hoz, 70 mm <sup>2</sup> -es érvéghüvelyhez (DIN 46228), trapéz krimp
1212335	CRIMPFOX-C120 AI 70/M-DIE	Préselőbetét (felső rész), CRIMPFOX-C120-hoz, 50 + 70 mm <sup>2</sup> -es érvéghüvelyhez (DIN 46228), trapéz krimpforma
1212339	CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE	Préselőbetét (alsó rész), CRIMPFOX-C120-hoz, 95 mm <sup>2</sup> -es érvéghüvelyhez (DIN 46228), trapéz krimp
1212336	CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE	Préselőbetét (felső rész), CRIMPFOX-C120-hoz, 95 mm <sup>2</sup> -es érvéghüvelyhez (DIN 46228), trapéz krimp
1212324	CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C120-hoz, 25 + 50 mm <sup>2</sup> -es szektorkábelhez
1212325	CRIMPFOX-C120 R35-70/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C120-hoz, 35 + 70 mm <sup>2</sup> -es szektorkábelhez
1212326	CRIMPFOX-C120 R95/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C120-hoz, 95 mm <sup>2</sup> -es szektorkábelhez
1212332	CRIMPFOX-C120 RC 35/F-DIE	Préselőbetét (alsó rész), CRIMPFOX-C120-hoz, 10 + 16 +25 + 35 mm <sup>2</sup> -es nem szigetelt kábelsarúhoz (DIN 46234), barázdált krimpforma
1212333	CRIMPFOX-C120 RC 50/F-DIE	Préselőbetét (alsó rész), CRIMPFOX-C120-hoz, 6 + 50 mm <sup>2</sup> -es nem szigetelt kábelsarúhoz (DIN 46234), barázdált krimpforma
1212334	CRIMPFOX-C120 RC 70/F-DIE	Préselőbetét (alsó rész), CRIMPFOX-C120-hoz, 10 + 70 mm <sup>2</sup> -es nem szigetelt kábelsarúhoz (DIN 46234), barázdált krimpforma
1212331	CRIMPFOX-C120 RC 70/M-DIE	Préselőbetét (felső rész), CRIMPFOX-C120-hoz, 6 - 70 mm <sup>2</sup> -es nem szigetelt kábelsarúhoz (DIN 46234), barázdált krimpforma

1212327	CRIMPFOX-C120 RCI 10/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C120-hez, 10 mm <sup>2</sup> -es szigetelt gyűrűs kábelsarúhoz, ovális krimp
1212328	CRIMPFOX-C120 RCI 16/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C120-hez, 16 mm <sup>2</sup> -es szigetelt gyűrűs kábelsarúhoz, ovális krimp
1212329	CRIMPFOX-C120 RCI 25/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C120-hez, 25 mm <sup>2</sup> -es szigetelt gyűrűs kábelsarúhoz, ovális krimp
1212330	CRIMPFOX-C120 RCI 35/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C120-hez, 35 mm <sup>2</sup> -es szigetelt gyűrűs kábelsarúhoz, ovális krimpforma
1212323	CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C120-hoz, 120 mm <sup>2</sup> -es réz csőkábel-sarúhoz, WM krimpforma
1212320	CRIMPFOX-C120 RCT 35-1/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C120-hoz, 16 + 35 mm <sup>2</sup> -es réz csőkábel-sarúhoz, WM krimpforma
1212321	CRIMPFOX-C120 RCT 50-1/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C120-hoz, 25 + 50 mm <sup>2</sup> -es réz csőkábel-sarúhoz, WM krimp
1212319	CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C120-hoz, 10 + 70 mm <sup>2</sup> -es réz csőkábel-sarúhoz, WM krimpforma
1212322	CRIMPFOX-C120 RCT 95-1/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C120-hoz, 95 mm <sup>2</sup> -es réz csőkábel-sarúhoz, WM krimp

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;