

CRIMPFOX-C120 AI 70/M-DIE


Rendelési szám: 1212335



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212335>

Préselőbetét (felső rész), CRIMPFOX-C120-hoz, 50 + 70 mm²-es érvéghüvelyhez (DIN 46228), trapéz krimpforma

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 454810
Csomag	1
Vámtarifa	82079091
Katalógusoldal információ	Oldal 403 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Szín	fekete
Préselés	univerzális
Csatlakozási mód	Érvéghüvelyek

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;