


## CRIMPFOX-M HS-1/DIE

Rendelési szám: 1212282

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212282>

Préselőbetét a Crimpfox-M számára, 0,1 - 0,4 mm<sup>2</sup> és 4 - 6 mm<sup>2</sup> méretű zsugorösszekötőkhöz (világoszöld, sárga), sorolható tárolódobozba csomagolva

| Kereskedelmi adat         |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 046356 454612 |
| Csomag                    | 1                                                                                                      |
| Vámtarifa                 | 82032000                                                                                               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 413 (CAT-5-2013)                                                                                 |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

| Muszaki adatok      |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Általános</b>    |                      |
| Hossz (b)           | 114 mm               |
| Magasság            | 25,5 mm              |
| Szélesség (a)       | 75 mm                |
| Préselőegység       | 1. krimpely          |
| Keresztmetszet min. | 0,32 mm <sup>2</sup> |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Keresztmetszet max. | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| AWG legalább        | 22                   |
| AWG max             | 18                   |
| Préselőegység       | 2. krimp hely        |
| Keresztmetszet min. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Keresztmetszet max. | 6 mm <sup>2</sup>    |
| AWG legalább        | 12                   |
| AWG max             | 10                   |
| Préselés            | Oval krimp           |

### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;