


CRIMPFOX-RCT 25-1

Rendelési szám: 1212066



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212066>

Préselőfogó, nem szigetelt csőkábelcsatlakozókhoz, 10 - 25 mm², HEX krimp

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 454063
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 402 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.25



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános**

Hossz (b)	256 mm
Magasság	68 mm
Szélesség (a)	25 mm
Szín	fekete
Préselőegység	1. krimp hely

Keresztmetszet max.	10 mm ²
AWG max	8
Préselőegység	2. krimp hely
Keresztmetszet max.	16 mm ²
AWG max	6
Préselőegység	3. krimp hely
Keresztmetszet max.	25 mm ²
AWG max	4
Préselőegység	4. krimp hely
	5. krimp hely
Préselés	HEX krimp
Csatlakozási mód	CU csőkábel saru

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1212300	CRIMPFOX-RCT 25-1/DIE	Tartalék préselőbetét CRIMPFOX-RCT 25-1-hez
1212069	CRIMPFOX/ SPR-1	Tartalék visszahúzó rugó

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;