

CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE

Rendelési szám: 1212336



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212336>

Préselőbetét (felső rész), CRIMPFOX-C120-hoz, 95 mm²-es
érvéghüvelyhez (DIN 46228), trapéz krimp

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 454827
Csomag	1
Vámtarifa	82079091
Katalógusoldal információ	Oldal 403 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.26



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Szín	fekete
Keresztmetszet max.	95 mm ²
AWG max	3/0
Préselés	univerzális
Csatlakozási mód	Érvéghüvelyek

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;