


TOOL-CARRIER

Rendelési szám: 1212503

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212503>

Szerszámtáska, tartalma: kábelvágó, oldaltvágó, csupaszolófogó, NYM csupaszolószerszámSzigeteléseltávolító szerszám, krimpelőfogó, krimpelőbetét, érvéghüvelyKombinált-, hegyes- és vízpumpafogóVDE csavarhúzó, lapos: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 keresztornyos: PHO/PH1/PH2Feszültségvizsgáló, kapcsolószekrénykulcs, kés, mérőszalag, szerszámtáska

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 528399
Csomag	1
Vámtarifa	82060000
Katalógusoldal információ	Oldal 439 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános	
Hossz (b)	290 mm
Magasság	220 mm
Szélesség (a)	185 mm

Tanúsítványok

Tanúsítások

Ex tanúsítások:

Igényelt tanúsítások: GOST

Termékkészletek

Termék	Típus leírás	Leírás
Allgemein		
1212072	CRIMPFOX-M	Alapfogó, különböző érintkezőtípusokhoz való préselőbetétek befogására
1212080	CRIMPFOX-M 10/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,25 - 10 mm ² -es kábelsarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212129	CUTFOX 18	Kábelvágó ,hajlított, rézhez és alumíniumhoz 18 mm-es átmérőig (50 mm ² -es keresztmetszetig)
1212207	CUTFOX-S VDE	Oldalvágó réz- és alumíniumvezetékekhez, VDE tesztelt
1209101	PROFIPOL	Feszültségvizsgáló, egyen- és váltófeszültségre, 6 V - 400 V, IP65
1205147	SZK PH0 VDE	Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 0 x 80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205150	SZK PH1 VDE	Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 1 x 80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205163	SZK PH2 VDE	Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 2 x 100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,4x2,5x80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1207404	SZS 0,5X3,0 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,5x3,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x4,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x6,5x150 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1212499	TOOL-CARRIER EMPTY	Szerszámtáska , üres
1212203	UNIFOX-CE VDE	Kombinált fogó , döntött forma, nyitó rugóval és rögzítővel, ellentétesen fogazott fogófelület, beépített csillagkulcs M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálva
1212204	UNIFOX-P VDE	Hegyescsőrű fogó vágóéllel , a fogófelület fogazott, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC szerint vizsgálva
1212365	UNIFOX-WP	Vízpumpa fogó , átdugható csuklóval, dupla fogazású fogófelület, a VDE SO 8976 szerint

1203149	USS 4	Kapcsolószekrény-kulcs , fémből, minden ismert kapcsolószekrényhez
1212366	WIREFOX 10 VDE	Csupaszoló fogó , akár 10 mm ² -es keresztmetszetű vezetékek szigetelésének eltávolítására, a VDE által bevizsgált
1212162	WIREFOX-D 13	Csupaszolószerszám 8 - 13 mm közötti átmérőjű installációs vezetékek, pl. NYM 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ² csupaszításához, 0,2 mm ² - 4 mm ² közötti keresztmetszetű erek csupaszolásához, hosszvágó pengével és kitolható késsel
1212174	WIREFOX-D 28	Csupaszolószerszám, 8 - 28 mm átmérőjű vezetékek szigetelésének leválasztására

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;