


CRIMPFOX 50R


Rendelési szám: 1212041

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212041>

Préselőfogó a DIN46228 szabvány 1+4. része szerinti
érvéghüvelyekhez, 35 - 50 mm², bevezetés oldalt, trapéz krimp



Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 453912
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 397 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.25



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	256 mm
Magasság	68 mm
Szélesség (a)	25 mm
Préselőegység	1. krimp hely

Keresztmetszet max.	35 mm ²
AWG max	2
Préselőegység	2. krimp hely
Keresztmetszet max.	50 mm ²
AWG max	1
Préselőegység	3. krimp hely
	4. krimp hely
	5. krimp hely
Préselés	WM krimp
Csatlakozási mód	Érvéghüvelyek

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1212042	CRIMPFOX 50R/DIE	Tartalék préselőbetét CRIMPFOX 50R-hez
1212069	CRIMPFOX/ SPR-1	Tartalék visszahúzó rugó

CRIMPFOX 50R Rendelési szám: 1212041

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212041>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;