


CRIMPFOX-M RCI 6/DIE

Rendelési szám: 1212073

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212073>

Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,1 - 0,4 mm² és 4 - 6 mm² (világoszöld, sárga) keresztmetszetű szigetelt kábelsarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 452526
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 413 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	114 mm
Magasság	25,5 mm
Szélesség (a)	75 mm
Szín	fekete
Préselőegység	1. krimp hely

Keresztmetszet min.	0,1 mm ²
Keresztmetszet max.	0,4 mm ²
AWG legalább	26
AWG max	22
Préselőegység	2. krimp hely
Keresztmetszet min.	4 mm ²
Keresztmetszet max.	6 mm ²
AWG legalább	12
AWG max	10
Préselés	Oval krimp
Csatlakozási mód	szigetelt kábelsaruk

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;