

CRIMPFOX-M CX-3/DIE


Rendelési szám: 1212089



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212089>

Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, a következő koaxiális csatlakozókhoz:
CATV RG 6,59, sorolható tárolódobozba csomagolva

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 454582
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 413 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál taláhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	114 mm
Magasság	25,5 mm
Szélesség (a)	75 mm
Szín	fekete
Keresztmetszet max.	8,23 mm ²
Keresztmetszet min.	9,14 mm ²

Préselés	HEX krimp
Csatlakozási mód	Koaxilális csatlakozók

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;