


TOOL-CASE

Rendelési szám: 1212629

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212629>

Szerszámos bőrönd, a következő tartalommal: kábel-, oldal- és mikrovágó fogó, csupaszoló és köpenyeltávolító szerszámok, krimpelőszerszám-készlet, kombinált-, hegyes csőrű és vízpumpa fogó, csavarhúzó keresztornyú- és VDE-hornyú csavarokhoz, kapcsolószekrény-kulcs, feszültségvizsgáló, érvéghüvelyes doboz, kés, mérőszalag, szakadásvizsgáló, karcolótű, csillagkulcs-, franciakulcs- és állítható villáskulcs-készlet, T-fogantyús hatszögletű csavarkulcs, biztonsági szemüveg, kalapács, 41 részes racsnis dugókulcs-készlet, 1/4"

| Kereskedelmi adat | |
|-------------------|--|
| EAN |  4 046356 652483 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 82060000 |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2011.02.17



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

| Muszaki adatok | |
|------------------|--------|
| Általános | |
| Hossz (b) | 510 mm |

| | |
|---------------|--------|
| Magasság | 270 mm |
| Szélesség (a) | 260 mm |

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Termékkészletek

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|------------------|----------------------|--|
| Allgemein | | |
| 3202960 | AI SORTI BOX RD | Dobozos készlet, Szín: vörös |
| 3202986 | AI-TWIN SORTI BOX BU | Dobozos készlet, Szín: kék |
| 1212073 | CRIMPFOX-M RCI 6/DIE | Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,1 - 0,4 mm ² és 4 - 6 mm ² (világoszöld, sárga) keresztmetszetű szigetelt kábelsarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva |
| 1212093 | CRIMPFOX-M SET | Krimpelőfogó-készlet, részei: CRIMPFOX-M (fogó) és préselőbetétek 0,5 - 2,5 mm ² -es szigetelt kábelsarukhoz (1212074), 0,5 - 6 mm ² -es nem szigetelt kábelsarukhoz (1212079) 0,25 - 10 mm ² -es (1212080), ill. 16/25 mm ² -es érvéghüvelyekhez (1212081). |
| 1212128 | CUTFOX 12 | Kábelvágó , rézhez és alumíniumhoz 12 mm-es átmérőig (35 mm ² -es keresztmetszetig) |
| 1212207 | CUTFOX-S VDE | Oldalvágó réz- és alumíniumvezetékekhez, VDE tesztelt |
| 1209091 | DUSPOL EXPERT | Feszültségvizsgáló 12 V –1000 V AC / 1100 V DC, egyen- és váltakozó feszültségekhez, IP65 védettség |
| 1212489 | MICROFOX-SB | Elektronikai oldaltvágó, kerek fej, nyitórugóval, tükrösre polírozva és olajozva, kétkomponensű markolat, vágókapacitás: puha: 0,2 - 2,0 mm; közép kemény: 1,2 mm; kemény: 0,5 mm átmérő |
| 1205147 | SZK PH0 VDE | Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 0 x 80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
| 1205150 | SZK PH1 VDE | Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 1 x 80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
| 1205163 | SZK PH2 VDE | Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 2 x 100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
| 1205037 | SZS 0,4X2,5 VDE | Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,4x2,5x80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
| 1207404 | SZS 0,5X3,0 VDE | Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,5x3,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 1205066 | SZS 1,0X4,0 VDE | Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x4,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
| 1205079 | SZS 1,0X6,5 VDE | Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x6,5x150 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
| 1212628 | TOOL-CASE EMPTY | Szerszámos bőrönd , üres, lezárható, gumihevederekkel a szerszámok rögzítésére |
| 1212202 | UNIFOX-C VDE | Kombinált fogó , ellentétes fogazású fogófelület, beépített csillagkulcs M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálás |
| 1212204 | UNIFOX-P VDE | Hegyescsőrű fogó vágóéllel , a fogófelület fogazott, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC szerint vizsgálva |
| 1212365 | UNIFOX-WP | Vízpumpa fogó , átdugható csuklóval, dupla fogazású fogófelület, a VDE SO 8976 szerint |
| 1203149 | USS 4 | Kapcsolószekrény-kulcs , fémből, minden ismert kapcsolószekrényhez |
| 1212150 | WIREFOX 10 | Csupaszoló szerszám, 0,02 - 10 mm ² keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez, önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm ² hajlékony / 1,5 mm ² tömör, cserélhető csupaszoló kés |
| 1212160 | WIREFOX-D 11 | Csupaszolószerszám 2,5 - 11 mm közötti átmérőjű többeres jel-, vezérlő- és üvegszál vezetékek csupaszolásához. Szigetelésvastagság legfeljebb 1 mm |
| 1212162 | WIREFOX-D 13 | Csupaszolószerszám 8 - 13 mm közötti átmérőjű installációs vezetékek, pl. NYM 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ² csupaszításához, 0,2 mm ² - 4 mm ² közötti keresztmetszetű erek csupaszolásához, hosszvágó pengével és kitolható késsel |
| 1212174 | WIREFOX-D 28 | Csupaszolószerszám, 8 - 28 mm átmérőjű vezetékek szigetelésének leválasztására |

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;