


CRIMPFOX-C50

Rendelési szám: 1212340

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212340>Alapfogó, különböző érintkezőfajtákhoz való préselőbetétek
befogására, 50 mm²-ig

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 454865
Csomag	1
Vámtarifa	82055980
Katalógusoldal információ	Oldal 403 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános**

Hossz (b)	280 mm
Magasság	65 mm
Szélesség (a)	60 mm
Szín	fekete
Préselés	univerzális

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1212349	CRIMPFOX-C50 R25-35/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C50-hoz, 25 + 35 mm ² -es szektorkábelhez
1212350	CRIMPFOX-C50 R35-50/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C50-hoz, 35 + 50 mm ² -es szektorkábelhez
1212351	CRIMPFOX-C50 R50-70/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C50-hoz, 50 + 70 mm ² -es szektorkábelhez
1212344	CRIMPFOX-C50 RC 25/F-DIE	Préselőbetét (alsó rész), CRIMPFOX-C50-hez, 25 mm ² -es nem szigetelt kábelsaruhoz (DIN 46228), trapéz krimp
1212345	CRIMPFOX-C50 RC 35/F-DIE	Préselőbetét (alsó rész), CRIMPFOX-C50-hez, 35 mm ² -es nem szigetelt kábelsaruhoz (DIN 46228), trapéz krimp
1212343	CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE	Préselőbetét (felső rész), CRIMPFOX-C50-hoz, 6 - 35 mm ² -es nem szigetelt kábelsaruhoz (DIN 46234), barázdált krimpforma
1212346	CRIMPFOX-C50 RCI 10/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C50-hez, 10 mm ² -es szigetelt gyűrűs kábelsaruhoz, ovális krimp
1212347	CRIMPFOX-C50 RCI 16/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C50-hez, 16 mm ² -es szigetelt gyűrűs kábelsaruhoz, ovális krimp
1212348	CRIMPFOX-C50 RCI 25/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C50-hez, 25 mm ² -es szigetelt gyűrűs kábelsaruhoz, ovális krimp
1212341	CRIMPFOX-C50 RCT 35-1/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C50-hoz, 35 mm ² -es réz csőkábelhez, WM krimpforma
1212342	CRIMPFOX-C50 RCT 50-1/DIE	Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C50-hoz, 50 mm ² -es réz csőkábelhez, WM krimp

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;