


DUSPOL EXPERT

Rendelési szám: 1209091

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1209091>Feszültségvizsgáló 12 V –1000 V AC / 1100 V DC, egyen- és
váltakozó feszültségekhez, IP65 védelem

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 309905
Csomag	1
Vámtarifa	90303310
Katalógusoldal információ	Oldal 434 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.08.29



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános	
Szín	fekete
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-10 °C ... 55 °C
Védelem	IP65
Feszültségellátás	2 x mikro elem 1,5V, LR03, AAA
Mérési kategória	CAT IV 600 V / CAT III 1000V
Vizsgálati tanúsítvány	EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 401. rész)

Kijelzési terjedelem	12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V, 1000 V LED-diódás kijelző
A mező forgásirányának jelzése	LCD („R” szimbólum)
Fáziskijelző	LCD („R” szimbólum)
Polaritáskijelző	LED („+/-” szimbólum)
Mérőhely-megvilágítás	LED
Mérőkör_belső ellenállás	220,00 kΩ
Terhelőkör_belső ellenállás	3,70 kΩ
Feszültség minimum	12 V DC
Feszültség maximum	1100 V DC
Feszültség minimum	12 V AC
Feszültség maximum	1000 V AC

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, VDE Zeichengenehmigung

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;