

# CRIMPFOX-RC 10


Rendelési szám: 1212061



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212061>

Préselőfogó, nem szigetelt kábelsarukhoz, 4 - 10 mm<sup>2</sup>, kettős  
barázdált krimpforma



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 453936
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 401 (CAT-5-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.25



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Műszaki adatok****Általános**

Hossz (b)	256 mm
Magasság	68 mm
Szélesség (a)	25 mm
Szín	fekete
Préselőegység	1. krimp hely

Keresztmetszet max.	4 mm <sup>2</sup>
AWG max	12
Préselőegység	2. krimp hely
Keresztmetszet max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG max	10
Préselőegység	3. krimp hely
Keresztmetszet max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG max	8
Préselőegység	4. krimp hely
	5. krimp hely
Préselés	D-SUB érintkező krimpelő
Csatlakozási mód	szigelés nélküli kábelsaruk

### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerszámok</b>		
1212062	CRIMPFOX-RC 10/DIE	Tartalék préselőbetét CRIMPFOX-RC 10-hez
1212069	CRIMPFOX/ SPR-1	Tartalék visszahúzó rugó

CRIMPFOX-RC 10 Rendelési szám: 1212061

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212061>

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;