

CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH

Rendelési szám: 1772793



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1772793>

Krimpelőfogó IBS DSUB.../C-hez

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 037406
Csomag	1
Vámtarifa	82032000

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	193 mm
Szélesség (a)	64 mm
Szín	fekete

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
1859988	MCC-MT 0,2-0,35	Aljzatérintkező, a vezető krimpelése után a dugaszelemekre tolható, a MCC 1...-STZ-3,81 und MCC 1...-STZF-3,81 moduláris dugaszházakhoz, 0,2 mm ² ... 0,34 mm ² közötti keresztmetszet-tartományhoz
1859991	MCC-MT 0,5-1,0	Aljzatérintkező, a vezeték krimpelése után a dugaszelemekbe tolható, a MCC 1...-STZ-3,81 és MCC 1...-STZF-3,81 moduláris dugaszházakhoz, 0,5 mm ² ... 1 mm ² közötti keresztmetszet-tartományhoz

Általános

1772544	HC-D BUC 1,5	Sodrott aljzatérintkező (BO krimpzónával), 0,75 mm ² és 1,5 mm ² közötti keresztmetszetű vezetékekhez
1772557	HC-D STC 0,6	Sodrott dugaszérintkező (BO krimpzónával), 0,3 mm ² ... 0,6 mm ² keresztmetszetű vezetékekhez
1772560	HC-D STC 1,5	Sodrott dugaszérintkező (BO krimpzónával), 0,75 mm ² ... 1,5 mm ² keresztmetszetű vezetékekhez

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;