



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

VILLANYBOROTVA

Rendelési szám: 470674

HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT: Rakjuk be az elemet. Ebből a célból gyengén nyomjuk be a fedelet, és toljuk a készülék alja felé, amíg alul ki nem tolódot a helyéből (lásd 1. ábra).

Rakjuk be az elemet, és a fedelet toljuk vissza a mutatóval jelzett irányba (ld 2, 3. és 4. ábra).

KEZELÉS, A KAPCSOLÓK MŰKÖDTETÉSE:

A villanyborotva bekapcsolásához tartsuk benyomva a reteszelő-gombot, és toljuk előre a kapcsolót. (Feltétlenül tartsuk lenyomva a reteszelő-gombot, mialatt a kapcsolót működtetjük.) Ha a kapcsolót az OFF (ki) állásba toljuk, automatikusan reteszeli ott.

BOROTVÁLKOZÁS:

A vágókéseket gyengén szorítsuk a bőrünkhöz, és borotválkozunk a szakállszőrök növesi irányával szemben. A nehezebb helyeken, például az állon a bőrt borotválkozás közben gyengén feszítsük ki.

A VÁGÓSZITA LEVÉTELE:

A teljes keret levétele után (lásd a „Karbantartás és ápolás” c. fejezetet) dugjuk be egy órás-csavarhúzó végét a vágószita-tartó közepé és a vágószita kerete közötti hézagba, és magunk felé húzva oldjuk le a vágószitát (lásd 5. ábra).

A VÁGÓSZITA VISSZARAKÁSA:

Vezessük be a vágószita-tartó egyik oldalát a vágószita-keretbe, és egyenlítsük ki a kereten belüli hézagot (lásd 6. ábra). A vágószita-tartó másik oldalát a fentiekkel azonos módon vezessük be a keretbe (lásd 7. ábra).

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS:

Kapcsoljuk ki a kapcsolót, nyomjuk lefelé a vágószita keretét, és mindkét oldalánál megtartva felfelé húzzuk le a villanyborotváról (lásd 9. ábra). A vágószita mindegyik rögzítését nyomjuk egy kicsit össze, hogy ne sérülhessenek meg a vágókések (lásd 8. ábra). Egy kattánást hallunk, amikor bepattan. Ha csak a késeket húzzuk a nyíl irányába, akkor kihúzzuk őket a késtartóból (lásd 11. ábra). A késeket és a vágószitát tisztítsuk meg a mellékelt kefével (lásd 10., 12. és 13. ábra).

Rakjuk fel a késeket a késtartóra, és rögzítsük azáltal, hogy a nyíl irányába nyomjuk őket (lásd 14. ábra). Rakjuk vissza a vágószita-keretet a villanyborotvára (lásd 15. ábra).

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A kések precíziós gyártmányok, ezért ne nyomjuk be erőszakkal őket a helyükre. Ha kimerült az elem, kifolyhat, ami problémákat okozhat. Ha a villanyborotva nem működik kielégítően. cseréljük ki az elemet. Ha hosszabb ideig nem használja a villanyborotvát, akkor vegyük ki belőle az elemet.

MŰSZAKI ADATOK:

Tápellátás:	3 V-os elem (UM-3)
Késtípus:	ide-oda mozgást végző
Méret:	59x19,5x72 mm
Súly:	90 gr

ALKATRÉSZEK:

- 1 - elemérintkező rugó
- 2 - fedél
- 3 - késtartó
- 4 - kapcsoló
- 5 - vágószita-tartó gombja
- 6 - reteszelő-gomb
- 7 - borotvaház
- 8 - védősapka
- 9 - vágószita-keret
- 10 - vágószita

vágókések