

## PLC-BSC- 24DC/21-21

Rendelési szám: 2967015

Az ábra a PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 változatot mutatja




<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967015>

14 mm-es PLC alapkapcsok csavaros csatlakozással, bemeneti feszültség 24 V DC (relé, illetve optocsatoló nélkül)



### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 156459
Csomag	10
Vámtarifa	85369010

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.11.23



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség $U_N$	24 V DC
Állapotjelzés	LED

#### Kimeneti adatok

Lehetséges kapcsolóelemek	Miniatűr relé, REL-MR-24DC/21-21AU, REL-MR-24DC/21-21
---------------------------	---

#### Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

#### Általános adatok

Szélesség	14 mm
Magasság	80 mm
Mélység	94 mm
Szín	zöld
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 85 °C
Üzem mód	100 % ED
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, GL

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Relék</b>		
2961192	REL-MR- 24DC/21-21	dugaszolható miniatűr jelfogó, teljesítmény-érintkezővel, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
2961215	REL-MR- 24DC/21-21AU	dugaszolható miniatűr jelfogó, többretegű érintkezővel, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
<b>Általános</b>		
2982100	OPT-24DC/ 24DC/ 5	Dugaszolható miniatűr szilárdtest relé, nagy teljesítményű félvezetőrelé, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-33 V DC/ 5 A
2982171	OPT-24DC/230AC/ 2	Dugaszolható miniatűr szilárdtest relé, nagy teljesítményű félvezetőrelé, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24-253 V AC/ 2 A

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;