



ELEKTRONIKA, TECHNIKA, SZOLGÁLTATÁS.

Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250

Sunpower kapcsolóüzemű tápegység sorozat

Főbb tulajdonságok

- univerzális váltóáramú bemenet
- könnyű, kompakt méretek
- érintkező-kompatibilis az ipari szabvánnyal.
- standard szerelőkészlet, ennek következtében azonos kivitelű más tápegység-gyártók termékeivel.
- nagyon hosszú élettartam a kiváló minőségű alkat-részek, pl. Nippon Chemo-con kondenzátorok stb. beépítésének köszönhetően, ami következtében magas MTBF-érték (MTBF = Mean Time Between Failures, hibák közötti átlagos időtartam) adódik.
- védelem túlterhelés, túlfeszültség és rövidzár ellen, automatikus újraéledéssel.
- beépített EMI-szűrő (elektromágneses zavarcsökkentés), alacsony brumm-zaj (hálózati bűgás).
- 100%-os 50°-on végzett bejáratási vizsgálat.
- alkalmazhatóság a $85\div 265V\sim/47\div 63$ Hz, vagy $120\div 375V$ = univerzális feszültség-bemenetnek köszönhetően
- széles hőmérséklet-tartomány $+70^{\circ}C$ felső határral, a határ csökkentési lehetőségével
- nagy hatásfok modern kapcsolástechnika alkalmazása következtében
- az összes típus a típusmegjelölésben (pl. 510302 SPS060P-5) PFC-vel (Power Factor Correction = teljesítmény-tényező korrekciója) ellátva.
- Biztonság: TÜV, EN, UL, CSA, [IEC](#) EMC/EMS: EN61000-3, EN61000-4; az EN 61000-3-2 szerint PFC-vel.

Műszaki adatok

Engedélyezés: UL, CE
Csatlakozás csavaros

Rendelési szám	Típus	Kimenet	Teljesítmény	Méret (h x sz x m) mm
510234	SPS 050-05	+5 V/10 A	50 W	99 x 82 x 35
510223	SPS 025-05	+5 V/5 A	25 W	79 x 51 x 29
510224	SPS 025-12	+12 V/2,1 A	25 W	79 x 51 x 29
510225	SPS025-15	+15 V/1,7 A	25 W	79 x 51 x 29
510226	SPS 025-24	+24 V/1,1A	25 W	78 x 51 x 29
510227	SPS 025-48	+48 V/0,57 A	25 W	79 x 51 x 29
510231	SPS 060-5	+5 V/12 A	60 W	159 x 95 x 38
510235	SPS 060-12	+12 V/5 A	60 W	99 x 82 x 35
510236	SPS 060-15	+15 V/4 A	60 W	99 x 82 x 35
510237	SPS 060-24	+24 V/2,5 A	60 W	99 x 82 x 35