



Hálózati adapter

Beállítható feszültség, hét kimeneti fokozat, 70 W

Cikkszám: **100854**

Hálózati adapter mobil készülékek számára

Az adaptereket rendszerint elfelejtik, elvesznek vagy megsérülnek. A Manhattan hálózati adapter 7 beállítható kimenő feszültséggel és 70 W teljesítménnyel rendelkezik; egyedülálló praktikus áramellátást biztosít majdnem minden mobil készüléknek. A különböző adapter dugók biztosítják az optimális kompatibilitást.

Jellemzők:

- 7 beállítható kimeneti fokozat átfogó, mobil tápellátási megoldást kínál - 12 - 24 V-ot,
- egyetlen hálózati adapter, notebookok és más hordozható készülékek számára
- Cserélhető adapter dugók garantálják a kompatibilitást.
- Túlterhelés-, túlfeszültség- és túlmelegedés elleni
- védelem. Könnyű és kompakt kivitel, utazáshoz ideális.
- 10 év garancia

Specifikációk:

Szabványok és tanúsítványok:

- » CE
- » FCC

Általános jellemzők:

- » AC bemenet: 100 – 240 V; 47 – 63 Hz
- » DC kimenet: 12 – 24 V; max. 4 A; 70 W
- » Feszültség beállítások (Maximum):
 - 12 V - 4 A
 - 15 V - 4 A
 - 16 V - 3,5 A
 - 18 V - 3,5 A
 - 19 V - 3,5 A
 - 20 V - 3,5 A
 - 24 V - 2,9 A

Műszaki adatok:

- » Kábel (kombinált hossz): 2,75 m
- » Méret: 58 x 36 x 115 mm
- » Súly: 345,9 g

Szállítás tartalma:

- » Hálózati adapter
- » 10 db adapter dugó és használati

Útmutató Kompatibilis:

Acer

TravelMate 512DX, 512T, 200, 201, 202, 210, 212, 220, 270, 330, 333, 340, 341, 342, 343, 345, 350, 351, 360, 505DX, 506T, 507DX, 507T, 524TX, 524TXV, 508, 510, 512, 513, 514, 515, 517, 520, 521, 524, 525, 600, 602, 603, 630, 720, 721, 722, 723, 730, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, TF6720, TF6760, FT8850

AcerNote 350, 355,356, 390, 367D, 367T, 352, 358, 361, 370C, 374, 850C

AcerNoteLight 350, 256, 358,360, 370, 371, 372, 373, 380, 382, 370C, 370P, 370PC, 373+, P100

A Manhattan termékekről további információkért vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval vagy keresse fel : www.manhattan-products.com.

Bármilyen további védett márka- és árumegjelölés az adott gyártó tulajdona. A sokszorosítás bármilyen formában az írásos beleegyezésünk nélkül tilos.

Anywhere 1100LX, 1120LX

Extensa 355, 365, 366D, 367D, 368D, 390, 390C, 393, 500, 600, 610, 501DX, 501T, 502D, 503DX, 505DX, 506DX, 515, 610CD, 610CDT, 900, Ess3-391T

TI Extensa 350, 360, 392, 394, 395, 550, Ess3-391T

AMS Tech

Rodeo 7000, 7620, 1000CT, 1000CX, 1010CT, 1010CX, 1010CXNT, 7030ECX, 7630ECXDNT, 7640XL

TravelPro 180, 1900

AVERATEC

3120V, 3150P, 3150H, 3150HS, 3150HX, 5100, 5110H

Compaq

Armada 100, 1100, 1120, 1125, 1130, 4120, 4130, 4131, 4220, 110, E500 sorozat, E500s, M300, M700, V300,100/100S, 110/110S, 2940, 3100, 4100, 4110/4110D/4110T, 4120/4120T, 4125/4125D, 4130/4130T, 4131/4131T, 4150/4150T, 4160/4160T, 4200, 4210/4210T, E300, E700, M2453, M500, M702

Evo N110, N115, N150, N160, N180, N200, N400c, N410c, N600c, N610c, N620c, N800c, N800v

LTE 5000, 5150, 5250, 5300, 5380, 5400, 5480, 6000

Presario 300, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 100%, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 800, 801, 802, 803, 850, 1010, 1020, 1030, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205, 1207, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1240, 1242, 1244, 1245, 1246, 1247, 1250, 1252, 1255, 1256, 1257, 1260, 1262, 1266, 1267, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1277, 1278, 1279, 1400, 1450, 1600, 1610, 1611, 1621, 1622, 1625, 1626, 1645, 1655, 1670, 1680, 1681, 1682, 1685, 1687, 1688, 1690, 1692, 1693, 1694, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1800, 2700, 2701, 2702, 2710, 2711, 2712, 2715, 2716, 2720, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2825, 2826, 2827, 2828, 2830, 2832, 2835, 2838, 2840, 2845, 2853, 2857, 2858, 2860, 2861, 2862, 286.3, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2887, 2888, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908; X1000, X1001;1600i, 1800t, 12XL, 14XL, 16XL, 17XL, 18XL, 2700xx, 1600s, 1810, 1825, 1630, 800

Prosignia 150, 170, 190

Tablet TC1000, NC4000, NC6000, NC8000, NX7000

Dell

Inspiron 3000, 3200, 3500, 7000, 3004, 5000 20V, 5100 20V, 7500 20V, 8000 20V, 8200 20V

Latitude CP 20V, CPI 20V, CPIA 20V, CPIX 20V, CPTC 20V, CPTS 20V, CPTV 20V, CPXH 20V, CPXJ 20V, CSR 20V, CSX 20V, CSXH 20V, CSXR 20V, C400 20V, C500 20V, C510 20 V, C610 20V, C800 20V, C810 20V, C840 20V

Fujitsu

LifeBook A1010, C2010, C2110, C2111, C2210, E330, E335, E340, E342, E350, E360, E362, E4010, E4010D, E6520, E6530, E6541, E6550, E6555, E6575, E6577, E6595, E6596, E-6624, E-6634, E-6644, E-6654, E-6664, E7010, E7110, 200, 270Dx, 280Dx, 400, 420Dx, 435Dx, 500, 531T, 535T, 555Tx, 565Tx, 585Tx, 585Tx1, 600, 635T, 635Tx, 635Tx1 655Tx, 656Tx, 656Tx1, 675Tx, 690Tx, 700, 735Dx, 755Tx, 756Dx, 765Tx, 770Tx, 790Tx, 900, 985Tx, 990Tx2, A4170, B2, B112, B142, B2130, B2131, B2175, B-2545, B-2562, B-2566, B-2610, 2620, 2630, C25, C340, C342, C345, C350, C352, C353, C360, C-4023, C-4120, C-4235, C-5110, C-5130, C-5235, C-6140, C-6170, C-6177, C-6310, C-6320, C-6330, C-6525, C-6535, C-6537, C-6547, C-6556, C-6557, C-6577, C-6581, C-6591, C-6611, C-6631, C-6651, C-7631, C-7651, C-7661, Celsius Mobile H, E330, E340, E342, E350, E351, E360, E362, E370, E380, E-2010, E-5140, E-5320, E-5520, E-6150, E-6520, E-6530, E-6540, E-6541, E-6550, E-6555, E-6556, E-6557, E-6570, E-6571, E-6575, E-6595, i4120, i4170, i4177, i4178, i4187, i4190, L440, L470, P-1000, P-1032, P-1035, P-1120, P-2000, P-2040, P-2046, P-2110, P-2120, P-5010, P-5010D, S-2000, S-2010, S-4510, S-4542, S-5582, S6010, S6110, S6120, S6120D

Stylistic 200, Stylistic 1000, Stylistic 1200, Stylistic 2300, Stylistic 3400, Stylistic 3500, Stylistic LT C-500, Stylistic LT P-600, Stylistic ST4110, Stylistic ST4110P, Stylistic ST4120, Stylistic ST4120P, Stylistic ST4121, T3010D

PenCentra 200, Point 1600, Point 510, 270DX, 280DX, 3700X, 400, 430D, 435DX, 500, 500SR, 520D, 520T, 530, 530T, 531T, 531TX, 535, 535T, 535TX, 555TX, 556TX, 565TX, 585T, 585TX, 600, 635T, 635TX, 655TX, 656TX, 675TX, 690TX, 695, 735DX, 755TX, 765DX, 765TX, 770TX, 780TX, 790TX

Gateway

400SD4, 400VTX, 450SX4, 450ROG, 600YG2, 600YGR, M305, M500

Solo 1100, 1150, 1200, 1400, 1450, 2150, 2500, 2550, 3100, 3150, 5150, 5300, 5350, 9100, 9150, 9300 sorozat, 9500,

9550,2100,2200,2300,5100 HP

Omnibook 300, 425, 430, 500 510, 530, 600c, 600ct, 900, 900b, xt1000, zt1000, xt1500, 2000, 2100, 2103, 2105, 3000, 3100, 3101, 4000, 4100, xe4100 4101, 4103, 4105, 4150, xe4200, xe4400, xe4500, 5000, 5500, 5700, 6000, xt6050, 6100, vt6200, xt6200, 7100, 7103, 7150, 7103, 7150, VT sorozat, XE sorozat, XT sorozat, XE2 sorozat, XE3 sorozat; N3100,N3200,N3300,N5000,N5100,

Pavilion 2105, 3101, 4101, 4103, 4105, 5159, N3110, N3150, N3190, N3210, N3215, N3220, N3250, N3270, N3290, N3295, N3310, N3330, N3350, N3370, N3390, N3402, N3410, N3438, N3478, N3490, N5124, N5125, N5130, 5135, 5140, 5150, N5159, N5170, N5190, N5195, N5210, N5221, N5240, N5241, N5250, N5261, N5270, N5271, N5290, N5295, N5310, N5311, N5340, N5341, N5350, N5351, N5371, N5381, N5390, N5402, N5412, N5415, N5420, N5421, N5422, N5425, N5430, N5435, N5440, N5441, N5442, N5444, N5445, N5450, N5452, N5454, N 5455, N5461, N5462, N5470, N5472, N5474, N5475, N5481, N5482, N5484, N5490, N5491, N5495, N6190, N6195, N6395, N6396, N6397, N6398, N6399, N6400, N6401, N6402, N6403, N6404, N6490, xf125, xf145, xf235, xf255, xf315, xf325, xf328, xf335, xh136, XH156, xh156, xh176, xh215, xh216, xh226, xh355, xh365, xh455, xh485, xh535, xh545, xh555, xh575, xh675, xt115, xt118, xt125, xt128, xt155, xt178, xt183, xt188, xt236, xt276, xt345, xt375, xt395, xt412, xt512, xt537, xt545, xt555, xt565, xt575, xt585, xt595, xu155, xz133, xz148, xz163, xz168, xz185, xz275, xz295, xz335, xz355, ze1000, ze1110, ze1115, ze1145, ze1201, ze1202, ze1210, ze1230, ze1250, ze1260, ze4101, ze4102, ze4103, ze4105, ze4111, ze4115, ze4120, ze4123, ze4125, ze4130, ze4133, ze4140, ze4145, ze4200,

A Manhattan termékekről további információért vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval vagy keresse fel : www.manhattan-products.com.
Bármilyen további védett márka- és árumegjelölés az adott gyártó tulajdona. A sokszorosítás bármilyen formában az írásos beleegyezésünk nélkül tilos.

ze4201, ze4202, ze4204, ze4206, ze4207, ze4208, ze4209, ze4210, ze4211, ze4214, ze4218, ze4219, ze4220, ze4221, ze4222, ze4224, ze4228, ze4229, ze4230, ze4231, ze4232, ze4234, ze4236, ze4239, ze4240, ze4241, ze4251, ze4258, ze4261, ze4271, ze4274, ze4278, ze4281, ze4282, ze4284, ze4288, ze4292, ze4294, ze4298, ze4301, ze4305, ze4307, ze4308, ze4310, ze4311, ze4312, ze4313, ze4314, ze4315, ze4316, ze4317, ze4318, ze4319, ze4320, ze4321, ze4323, ze4325, ze4330, ze4332, ze4333, ze4334, ze4335, ze4336, ze4345, ze4347, ze4348, ze4349, ze4351, ze4352, ze4353, ze4354, ze4355, ze4356, ze4357, ze4360, ze4365, ze4367, ze4375, ze4384, ze4385, ze4386, zt1114, zt1120, zt1121, zt1122, zt1125, zt1130, zt1131, zt1132, zt1135, zt1141, zt1142, zt1145, zt1150, zt1151, zt1152, zt1155, zt1161, zt1162, zt1170, zt1171, zt1172, zt1175, zt1180, zt1182, zt1185, zt1190, zt1192, zt1201, zt1210, zt1211, zt1213, zt1230, zt1233, zt1235, zt1243, zt1250, zt1260, zt1261, zt1270, zt1271, zt1290, zt1331, zt3010, zu1155, zu1175, ZT3010

IBM

ThinkPad 240, 240X, 290, 310, 310D, 310E, 310ED, 1400-2611, 1500-2611365, 365XD, 380, 380D, 380E, 380ED, 380XD, 380Z, 385, 385D, 385ED, 385XD, 390, 390E, 390X, 560, 560E, 560X, 560Z, 570, 600, 600E, 600X, 701, 770, 770E, 770ED, 770X, 770Z, A20, A21, A22, A31, i1200, i1300, i1400-2621, i1500-2621. i1720, i1721, R30, R31, R32, R40, T20, T21, T22, T23, T30, T40, T41, TransNote, X20, X21, X22, X23, X31, 1410i, 1411i, 1412i, 1434i, 1435i, 1436i, 1450i, 1451i, 1452i, 1470i, 1472i, 1500i

NEC

LaVie C LC500/4D, LC700/4D, LC700/6D, LC900/7D, PC-LC3001A, PC-LC3002D, PC-LC5001D, PC-LC5002D, PC-LC5003D, PC-LC5004D, PC-LC5005D, PC-LC5503DW, PC-LC7001D, PC-LC7003D, PC-LC7004D, PC-LC7005D, PC-LC9001D, PC-LC9002D, PC-LC9003E, PC-LC9004D, PC-LC9005D, PC-LC9503E, PC-LC9504E, LC900/4D sorozat, LC950/4D sorozat; LaVie F PC-LF5504D, PC-LF5505D, PC-LF7507D sorozat, LF550/4D sorozat; LaVie G PC-LG10JLFEA, PC-LG10JLFEB, PC-LG10JLFJA, PC-LG10JLFB, PC-LG10JSFEA, PC-LG10JSFEA, PC-LG10NRXEA, PC-LG10RRXEB, PC-LG10RRXJB, PC-LG11NRXEB, PC-LG11NRXJB, PC-LG14NFXEC, PC-LG14NRXEC, PC-LG14NRXJC, PC-LG14SSFEA, PC-LG14SSFJB, PC-LG14SSGEB, PC-LG14SSGJB, PC-LG15HLXEC, PC-LG15HLXJC, PC-LG15SEFEC, PC-LG15SEFJC, PC-LG15SSFEC, PC-LG15SSFJC, PC-LG15SSGEC, PC-LG15SSGJC, PC-LG16HEVED, PC-LG16HEVED, PC-LG16HLFED, PC-LG16HLFJD, PC-LG16HLVED, PC-LG16HLVJD, PC-LG16NFXED, PC-LG16NRXED, PC-LG16NRXJD, PC-LG16SLFED, PC-LG16SLFJD, PC-LG16SLVED, PC-LG16SLVJD, PC-LG16SSUJB, PC-LG18SEFEC, PC-LG18SEFJC, PC-LG18SEVED, PC-LG18SEVJD, PC-LG18SSFED, PC-LG18SSFJD, PC-LG18SSGED, PC-LG18SSGED, PC-LG18SSGJD, PC-LG18SSUEC, PC-LG18SSUJB, PC-LG18SSUJC, PC-LG19NRXEC, PC-LG19NRXJC, PC-LG20NRXED, PC-LG20NRXJD, PC-LG20SEGED, PC-LC20SEGED, PC-LC20SEGJC, PC-LC20SEGJD, PC-LG20SEGJD, PC-LG20SSUEC, PC-LG20SSUED, PC-LG20SSUJC, PC-LG20SSUJD, PC-LG90RRXEA, PC-LG90RRXJA; LaVie J LJ700/7E, LJ500/4D sorozat LJ700/4F sorozat; LaVie L LM500/6D, LL530/7A, LL550/6D, LL550/7D, LL700/6D, LL700/7D, LL750/7D, LL770/6DT, LL770/7DT, LL900/6D, LL900/7D, LL950/6D, PC-LL3001A, PC-LL3004F, PC-LL5001D, PC-LL5002D, PC-LL5003D, PC-LL5004D, PC-LL5005D, PC-LL5503D, PC-LL5504D, PC-LL5505D, PC-LL7001D, PC-LL7002D, PC-LL7003D, PC-LL7004D, PC-LL7005D, PC-LL100%5D, PC-LL7502D, PC-LL7503D, PC-LL7504DW, PC-LL9001D, PC-LL9005D, PC-LL9305D, PC-LL9507D, LL300/4F sorozat, LL500/4D sorozat, LL550/4D sorozat, LL700/4D sorozat, LL750/4D sorozat, LL750/4D sorozat; LaVie M LM500/4E, LM500/7D, LM700/7E; LaVie ME LE500/7D sorozat; LaVie N LN500/6D, LN500/7D, LN570/7DT; LaVie Pro PC-LH3002A, PC-LH3003F, PC-LH7002D, PC-LH7003E; LaVie T LT500/6D, PC-LT3005D, PC-LT5004D, PC-LT5005D, PC-LT7004D, LT500/4D sorozat, LT700/4D sorozat; Pocket Gear MC/PG5000, MC/PG7000 Ready 220T, 230T, 330T, 340T, 360T, 440T; Versa 500, 2400, 2500, 2505, 2530, 4000 sorozat, 5000, 5060, 5080, 2500CD, 5060CX, 5080X, 550D, C140, C150, C160, E120, E600, FM320, FM500, FP520, FS800, IGO3000, IGO5000, IGO6000, L320, M300, M320, M3210, M500, P440, P520, P600, P700, Premium, S800, T400, T400S820, VersaNote, VX sorozat; VersaPro NX LW23C/52, LW23D, LW26H, LW30H, LW33H

Panasonic

Toughbook CF01, CF11, CF17, CF170, CF25, CF27, CF270, CF28, CF33, CF34, CF35, CF37, CF370, CF380, CF41, CF45, CF47, CF61, CF62, CF63, CF71, CF-M34, CFV25, CF-V41, CF50, CF73, W2, CF-V21, CF-V21P

Sharp

AV18, AV18P, MC22, MV10W, MV12W, MV14, MM10, MM20, TN10W, UM10M, UM20, UM30W, UM32W

Sony

Picturebook C1X

VAIO 81, 705, 707, 717, 719, 729, 731, 735, 748, 800, 808, 812, 818, 838, C1XW, F sorozat, F150, F160, F180, F190, F250, F270, F280, F290, F304, F305, F309, F340, F350, F360, F370, F390, F400, F400LT, F403, F409, F420, F430, F450, F480, F480K, F490K, F520, F540, F540K, F560, F560K, F580, F580K, F590, F590K, F630, F660, F670, F680, F690, F701, F707, F709, 709K, F801, F801A, F807, F807K, F808K, F809K, FR102, FR105, FR130, , FX sorozat, FX101, FX103, FX105K, FX108K, FX109K, FX120, FX140, FX150, FX170, FX190, FX200, FX201, FX203, FX203K, FX205K, FX209K, FX270, FX 301, FX401, FX405, FX501, FX502, FX505, FX601, FX602, FX604, FX605, FX701, FX702, FX705, FX770K, FX800, FX801, FX802, FX804, FX805, FX880K, FX902P, FX905P, FXA32, FXA33, FXA36, GRS100, GRS150, GRX500, GRS515M, GRS515R, GRS515SP, GR614MP, GRS700, GRX316SP, GRX416SP, GRX516SP, GRX500, GRX520, GRX520/B, GRX550, GRX560, GRX570, GRX580, GRX590, GRX600, GRX650, GRX670, GRX690, GRX700, NV100, NV105, NV109M, NV170, NV190, NV200, NV209, NV309, NVR23, PG32, QR10, QR20, R500, R505CT, R505D, R505DS, R505DSK, R505DT, R505J, R505T, R505TE, R505TEK, R505TS, R600HEK, R600HEP, R600HMPD, R600HMPD, R600MX, X18, X29, X9, XE17, XE7, XG18, XG19, XG28, XG28K, XG29, XG38, XG39, XG39K, XG500, XG700, XG9, Z505, Z505FA, Z505GA, Z505GAH, Z505GAM, Z505HE, Z505HS, Z505HSK, Z505JE, Z505JEK, Z505JS, Z505JSK, Z505LE, Z505LEK, Z505LS, Z505LSK, Z505R, Z505RX, Z505S, Z505SX, Z600HEK, Z600LEK, Z600NE, Z600NEK, Z600RE, Z600TEK, C1MHP, GR100, GR100K, GR114EK, GR114MK, GR114SK, GR150K, GR170K, GR200, GR200K, GR200P, GR214CP, GR214EP, GR214MP, GP215MP, GR215SP, GR250, GR250K, GR250P, GR270, GR270K, GR270P, GR290, GR290K, GR290P, GR300, GR314MP, GR315MP, GR370, GR390, GR414SP, SR1K, SR5K, SR7K, SR9G, SR11K, SR17, SR17K, SR21K, SRX41P, SRX51P, SRX51PA, SRX51PA, SRX51PB, TR1A, TR1AP, TR2A, TR2AP1, TR2AP3, V505A, V505AC, V505B, V505BC, V505BX, V505BXP, V505D, V505DC1, V505DC11, V505DC1P7, V505DX, V505DXP, VX71P, Z1, Z1A, Z1A1, Z1AP1, Z1AP2, Z1AP3, Z1M, Z1RA, Z1RAP1, Z1RAP2, Z1RAP3, Z1R5P, Z1SP, Z1VA, Z1VAP1, Z1VAP2, Z1ZAP1, Z505AX, Z505AXP, VAIO PCG-700 sorozat, VAIO PCG-FX880K, VAIO PCG-XG sorozat

Sotec

3120X, 3123XS

Toshiba

Satellite 1000, 1005, 1100, 1200, 1605, 1625, 1675, 1695, 1715, 1735, 1750, 1755, 3000, 3005, 1730, A10, A15, M20, M30, M35, 1400, 1405, 1410, 1415, 1555, 1800, 1805, 2060, 2065, 2100, 2105, 2140, 2210, 2250, 2400, 2405, 2410, 2415, 2500, 2505, 2510, 2515, 2530, 2535, 2540, 2545, 2590, 2595, 2615, 2655, 2675, 2695, 2715, 2755, 2775, 2800, 2805, 4000, 4005, 4010, 4020, 4025, 4030, 4060, 4080, 4085, 4090, 4100, 5005, 5105, 5200, 5205, M10, M15, 4200, 4600, 6000, 6100, 2210, 2250, 2270, 4260, 4320, 4340, 4360, 4380, 4600, 6000

Dynabook 1800, 1850, 1860, 1870, 2140, 440, 460, 480, 490, 4000, 3500 sorozat, S sorozat, S8 sorozat, G8 sorozat, P7 sorozat, P8 sorozat, T6 sorozat, V8 sorozat, 3000, 3010, 3020, 3300, 3330, 3380, 3410, 3430, 3440, 3480

Libretto 60, L sorozat, 50, 70, 100, 110, 1050, 1100, 1000, 1010

Portege R100, M100, M200, 2000, 2010, 3500 Tablet, 3505 Tablet, 4000, 4005, 4010, 3010, 3015, 3020, 3025, 3110, 3120, 3440, 3480, 3490CDT, 3490CT

Tecra A1, M1, M2, S1, 8000, 8100, 8200, 9000, 9100

Winbook

J1, N, Si, Si2, X1, X2, X4, XL, XLi, XP, Z, Winbook X1i, Winbook XL2, Winbook XL3, Winbook XP5, Winbook Z1, FX, XP5 Pro

BenQ

Minden modellnél:

Lenovo

Minden modellnél:

Hasee

Minden modellnél:

LG

Minden modellnél:

Hitachi

E-100,E-100D,E-100DC,E-100DN,E-133,E-133D,E-133DC,E-133DN, E-133T,E-133TC

Asus

A 1000 sorozat, Artbook L7336, B 1000 sorozat, F7400, L1000B sorozat, L2000B sorozat, L2000D sorozat, L2000E sorozat, L3000C sorozat, L3000S sorozat, L7233, L7300, L8400, M1000 sorozat, M2000 sorozat, M2 sorozat,M2400, MP 8××× sorozat, S1000 sorozat, T4700CS, T7200, T9000 sorozat

Medion

MD5050,5061,5214,5218,5222,5223,5225,5389,5396,5400,5498,5499,5943,5944,5945,5946,6001,6200,7321

