


TESTFOX M-1

Rendelési szám: 1212209

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212209>

Digitális multiméter, egyen- és váltakozófeszültség, egyen- és váltakozóáram mérésére, valamint folytonosság vizsgálat, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet és kapacitás mérésére

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 449786
Csomag	1
Vámtarifa	90303100
Katalógusoldal információ	Oldal 437 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános	
Szín	fekete
Védettség	IP30
Feszültségellátás	2 x mikro elem 1,5V, LR03, AAA
Mérési kategória	CAT III 600 V / CAT II 1000 V
Vizsgálati tanúsítvány	IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411

Kijelzési terjedelem	2.000 digit
----------------------	-------------

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, VDE Zeichengenehmigung

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;