



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

## Hordó- és gépszivattyú

Megrend. szám: 53 72 09

### Emulzió- és olajszivattyú – COMET-IN készlet,

ami áll egy:

- ütés és törésbiztos kivitelű COMET-IN búvárszivattyúból; 4 m kábellel, durva- és finomrost szűrővel.
- 4 m PVC-fonatos tömlőből,
- trafóból és egyenirányítóból a vezetékében zsinórkapcsolóval,
- tömlőszorító bilincsből
- 5 db-os csomag finomrost szűrőből.

### Teljesítmény adatok:

- Feszültség: 12 V
- Folyadékáram: max. 14 l/perc
- Emelőmagasság: max. 7 m
- Energiafogyasztás: 15 – 25 W
- Ø / magasság: max. 42 mm / 161 mm

Különösen alkalmas:

- könnyű olajok, fűtőolaj, dieselolaj,
- forgácsolási hűtőemulziók és dielektrikumok
- gyenge savak és lúgok (kénsav kivételével) szállítására.

### BENZIN SZÁLLÍTÁSÁRA NEM ALKALMAS!

### Tartalékalkatrészek és tartozékok:

Tételszám:	Megnevezés:
1601.57.03	Búvárszivattyú COMET-IN, 2 m kábellel
3370.05.01	Trafó-egyenirányító, primer: 230 V, szekunder: 12 V 2,5 A, zsinór-kapcsolóval
3052.01.00	5-ös csomag finomrost szűrő
V4.1135	PVC fonatos tömlő
3942.06.00	SNP 10 tömlőszorító bilincs
3051.02.01	Szűrőkosár komplett