

## Hordó- és gépszivattyú

Megrend. szám: 53 72 17

### Emulzió- és olajszivattyú – COMET-IN készlet,

ami áll egy:

- ütés és törésbiztos kivitelű COMET-IN búvárszivattyúból; 4 m kábellel, durva- és finomrost szűrővel.
- 4 m PVC-fonatos tömlőből,
- trafóból és egyenirányítóból a vezetékében zsinórkapcsolóval,
- tömlőszorító bilincsből
- 5 db-os csomag finomrost szűrőből.

### Teljesítmény adatok:

- Feszültség: 24 V
- Folyadékáram: max. 14 l/perc
- Emelőmagasság: max. 7 m
- Energiafogyasztás: 15 – 25 W
- Ø / magasság: max. 42 mm / 161 mm

Különösen alkalmas:

- könnyű olajok, fűtőolaj, dieselolaj,
- forgácsolási hűtőemulziók és dielektrikumok
- gyenge savak és lúgok (kénsav kivételével) szállítására.

### BENZIN SZÁLLÍTÁSÁRA NEM ALKALMAS!

### Tartalékalkatrészek és tartozékok:

- Tételszám: Megnevezés:
- 1601.57.03 Búvárszivattyú COMET-IN, 2 m kábellel
  - 3370.05.01 Trafó-egyenirányító, primer: 230 V, szekunder: 24 V  
2,5 A, zsinór-kapcsolóval
  - 3052.01.00 5-ös csomag finomrost szűrő
  - V4.1135 PVC fonatos tömlő
  - 3942.06.00 SNP 10 tömlőszorító bilincs
  - 3051.02.01 Szűrőkosár komplett