



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588

BWV-02 szivattyú

Rend. szám: 53 74 54

- Ivóvíz szállítására tervezve. A víztároló tartályon kívül kell felszerelni. Alkalmazható búvárszivattyúk esetében rásegítő szivattyúként.
- Valamennyi alkatrészének anyaga élelmiszeripar számára engedélyezett minőségű.
- 12 - 14 Volt (akkumulátor, vagy transzformátor egyenirányítóval). Áramfelvétele 2,8 A (max 3,2 A).

Műszaki adatai:

- Folyadékészítési teljesítmény: max 20 l/perc
- Szállítómagasság: 10 m (1 bar)
- Fő méretei: Hossz: 125 mm, szélesség: 90 mm, magasság 60 mm.
- Súly: 270 g.
- Tömlőcsatlakozója: Ø 10 mm
- Csak max. 30 percig tartó, (bekapcsolás / kikapcsolás) 50%-os szakaszos üzemben szabad használni.
- Tartós kenésű karbantartásmentes száraz tömszelencével.
- A motorja 5 pólusú, forgásirányfüggő: -- piros = plusz, -- kék = mínusz --
 - kábelhossz: 250 mm.
- A szivattyút óvjuk a fagytól és az 50 °C feletti hőmérséklettől.

Figyelem: A szivattyút a víz szintje alá kell szerelni. A szivattyú nem önfelszívó!