



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588

### **BWV bűvárszivattyú**

*Rend. szám: 53 80 94*

- Ivóvíz szállítására, víz alatti üzemre tervezve. Az elektromos kábele víz alá meríthető.
- Valamennyi alkatrészének anyaga élelmiszeripar számára engedélyezett minőségű.
- 12 - 14 Volt (akkumulátor, vagy transzformátor egyenirányítóval). Áramfelvétele: 3,7 - 4,2 A között.

#### **Műszaki adatai:**

- Folyadékszállítási teljesítmény: max. 22 l/perc
- Szállítómagasság: 14 m (1,4 bar)
- Fő méretei: Hossza: 125 mm, átmérője: 80 mm,
- Súly: 290 g.
- Tömlőcsatlakozója: Ø 10 mm.
- A szívóoldalon könnyen tisztítható szennyfogó szitával.
- Csak 30 percig tartó (bekapcsolás / kikapcsolás) 50%-os szakaszos üzemben szabad használni.  
Tartós üzemhez a BWV 04 típust 6 - 9 Volttal használjuk.
- Tartós kenésű karbantartásmentes száraz tömszelencével.
- Forgásiránya teljesítményvesztés nélkül tetszés szerinti lehet. 5 pólusú motorral.  
- kábelhossz: 250 mm.
- A szivattyút óvjuk a fagytól és az 50 °C feletti hőmérséklettől.