



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588

BWV 01 búvárszivattyú

Rend. szám: 53 90 74

Ivóvíz szállítására, víz alatti üzemre tervezve. Az elektromos kábele víz alá meríthető.

- Maximális átmérője: 64 mm!
- Valamennyi alkatrészének anyaga élelmiszeripar számára engedélyezett minőségű.
- 12 - 14 Volt (akkumulátor, vagy transzformátor egyenirányítóval). Áramfelvétele: 2,1 - 2,9 A között.

Műszaki adatai:

- Folyadékcsatlakozási teljesítmény: max. 18 l/perc
- Szállítómagasság: 10 m (1 bar)
- Fő méretei: Hossza: 100 mm, átmérője: 65 mm,
- Súly: 260 g.
- Tömlőcsatlakozója: Ø 10 mm.
- Csak 30 perig tartó (bekapcsolás / kikapcsolás) 50%-os szakaszos üzemben szabad használni.
Tartós üzemhez a BWV 04 típust 6 - 9 Volttal használjuk.
- Tartós kenésű karbantartásmentes száraz tömszelencével.
- Forgásiránya teljesítményvesztés nélkül tetszés szerinti lehet. 5 pólusú motorral.
 - kábelhossz: 1 m.
- A szivattyút óvjuk a fagytól és az 50 °C feletti hőmérséklettől.