



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302  
3588

### **BWV 03 búvárszivattyú**

*Rend. szám: 53 90 82*

Ivóvíz szállítására, víz alatti üzemre tervezve. Az elektromos kábele víz alá meríthető.

- Maximális átmérője: 48 mm!

- Valamennyi alkatrészének anyaga élelmiszeripar számára engedélyezett minőségű.
- 12 - 14 Volt (akkumulátor, vagy transzformátor egyenirányítóval). Áramfelvétele: 1,5 - 2,0 A között.

#### **Műszaki adatai:**

- Folyadék szállítási teljesítmény: max. 12 l/perc

- Szállítómagasság: 6 m (0,6 bar)

- Fő méretei: Hossza: 85 mm, átmérője: 48 mm,

- Súly: 140 g.

- Tömlőcsatlakozója: Ø 10 mm.

- Csak 30 perig tartó (bekapcsolás / kikapcsolás) 50%-os szakaszos üzemben szabad használni.

Tartós üzemhez a BWV 04 típust 6 - 9 Volttal használjuk.

- Tartós kenésű karbantartásmentes száraz tömszelencével.
- Forgásiránya teljesítményvesztés nélkül tetszés szerinti lehet. 7 pólusú motorral.
  - kábelhossz: 1 m.
- A szivattyút óvjuk a fagytól és az 50 °C feletti hőmérséklettől.