



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588

BWV 04 bűvárszivattyú

Rend. szám: 53 90 90

Ivóvíz szállítására, víz alatti üzemre tervezve. Az elektromos kábele víz alá meríthető.

- Maximális átmérője csak: 38 mm!

- Valamennyi alkatrészének anyaga élelmiszeripar számára engedélyezett minőségű.
- 12 - 14 Volt (akkumulátor, vagy transzformátor egyenirányítóval). Áramfelvétele: 0,9 - 1,7 A között.

Műszaki adatai:

- Folyadékszállítási teljesítmény: max. 10 l/perc

- Szállítómagasság: 6 m (0,6 bar)

- Fő méretei: Hossza: 80 mm, átmérője: 38 mm,

- Súly: 145 g.

- Tömítőcsatlakozója: Ø 10 mm.

- Csak 30 perig tartó (bekapcsolás / kikapcsolás) 50%-os szakaszos üzemben szabad használni.

A motor áramlástechnikailag kedvező kialakítása a szivattyú tartós üzemét is lehetővé teszi 6 - 9 V közötti feszültség mellett.

- Tartós kenésű karbantartásmentes száraz tömszelencével.
- Forgásiránya teljesítményvesztés nélkül tetszés szerinti lehet. 7 pólusú motorral.
 - kábelhossz: 1 m.
- A szivattyút óvjuk a fagytól és az 50 °C feletti hőmérséklettől.

•