

PATO 2/10

Rendelési szám: 1013889

Az ábrán egy hasonló termék látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013889>

Érjelölő tartó, átlátszó, felirat nélkül, Szerelési mód: Rácsíptethető,
Kábelkeresztmetszet: 2,8-4,4 mm, Szövegmező mérete: 4 x 10 mm

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 014070
Csomag	1000
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 225 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Szélesség (a)	10 mm
Szín	átlátszó
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-50 °C ... 80 °C
Összetevők	szilikonmentes
Anyag	PVC

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;