


LM

Rendelési szám: 1004377

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004377>

Kábeljelölő-tartó, fehér, felirat nélkül, Szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, Kábelkeresztmetszet: 1-12 mm, Szövegmező mérete: 24 x 4 mm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 012069
Csomag	100
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 217 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános**

Szélesség (a)	24 mm
Szín	fehér
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Anyag	PA
-------	----

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0816265	EMT (24X4)R	Betolható címke, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: ≤ 12 mm, Szövegmező mérete: 24 x 4 mm
0808231	ESL 24X 4	Behelyezhető csíkok, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Office-Drucksysteme, Plotter, vonalas és perforált, Szerelési mód: Betolható, Szövegmező mérete: 24 x 4 mm
0814319	ESL 24X 4 SO:CMS	Behelyezhető csíkok, Ív, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, feliratozható a következőkkel: Office-Drucksysteme, Plotter, Szerelési mód: Betolható, Szövegmező mérete: 24 x 4 mm

LM Rendelési szám: 1004377

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004377>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;