


PT 2X1-BE

Rendelési szám: 2856139



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2856139>

Alapelem PT védődugaszhoz védőkapcsolással egy oldalról földelt jeláramkörök két vezetőjéhez. Szerelés NS 35/7,5 és NS 35/15 sínre, tokozás szélessége: Hossza: 17,5 mm.

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 599263
Csomag	10
Vámtarifa	85363010
Katalógusoldal információ	Oldal 83 (CAT-6-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.03



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	fekete
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C
Szerelési mód	Kalapsín: 35 mm
Kialakítás	Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható

Védettség	IP20
Szélesség	17,7 mm
Magasság	89,8 mm
Mélység	52 mm
Osztási egység	1 TE egységnyi mélység

védelmi kapcsolás

I _N névleges áram	300 mA
------------------------------	--------

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csatlakozástechnika IN	Csavaros kapcsok
Csatlakozástechnika OUT	Csavaros sorkapcsok
Csavarmenet	M3
Meghúzási nyomaték	0,5 Nm
Csupaszolási hossz	8 mm
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Listed, GL

Ex tanúsítások:

cULus Listed

Igényelt tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
1051993	B-STIFT	jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm
0811228	X-PEN 0,35	Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm
1050004	ZB 5 :UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 10,5 mm
2715212	ZB 5,8,LGS:FORTL.ZAHLEN	Jelölőcsík, fehér, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 991-1000-ig, a következő kapocsszélességhez: 5,8 mm
1050305	ZB 5,8:SO/CMS	Jelölőcsík, wh/rd/...
2715209	ZB 5,8:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,8 mm, Szövegmező mérete: 5,75 x 10,5 mm
1050017	ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: Plotter, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 491-500-ig, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 10,5 mm
1050415	ZB 5,LGS:L1-N,PE	Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: Plotter, hosszában: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 10,5 mm
1050295	ZB 5:SO/CMS	Jelölőcsík, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
2839295	SSA 3-6	Köpeny-gyorscsatlakozó 3 - 6 mm vezeték-átmérőkhöz. Potenciál-csatlakozó vezeték: 200 mm, fekete
2839512	SSA 5-10	Köpeny-gyorscsatlakozó 5 - 10 mm vezeték-átmérőkhöz. Potenciál-csatlakozó vezeték: 200 mm, fekete

Rajzok

Méreterajz



Az ábrán a komplett modul látható, alapelemből és dugaszból áll

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;