



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Kombinált teszter növényekhez

méri a pH értéket, nedvességet, fényt.

Rend.sz. 562444

A növényeknek jó talajra, nedvességre és fényre van szükségük.

Ezzel a kombi-teszterrel megmérheti, hogy a növényei kapnak-e elegendő vizet és fényt, és, hogy a talaj az adott növény számára megfelelő-e.

A nedvesség meghatározása - kapcsolóállás: MOIST

Dugja a két szondát a cserép széle és közepe közé, a szonda kb. 3/4 hosszáig a talajba. A készülék 35 cm magas cserepekhez alkalmazható. A középső skálán leolvashatja az értéket, és azt összehasonlíthatja az optimális nedvesség fokozattal, ami a növény számára a táblázatban meg van adva.

• Fénymérés - kapcsolóállás: LIGHT:

Tartsa a készüléket a fotoelektronikus érzékelővel közvetlenül a fényforráshoz, amelynek a növény normál esetben ki van téve. Jegyezze fel az értéket a felső skálán. A két szám a táblázatban megadja a minimális és maximális fényerőt az adott növény számára.

• A savtartalom meghatározása - kapcsolóállás: PH

Dugja be mindkét szondát a nehéz nedves talajba. 1 perc után leolvashatja a pH értéket az alsó skálán. A 8-as szám megfelel egy alkálikus, és a 3,5-ös egy savanyú földnek. Az általában nevelt növények számára az optimális pH érték semleges tartományban 6,5 és 7 között van. A savas talajhoz semleges földet, az alkálikus talajhoz tőzeget kell hozzátenni. Kérdezzen meg egy kertészt!

Ápolás: minden használat után törölje le a szondát. Ne hagyja a készüléket a talajban maradni hosszabban, mint amennyire szükséges. Ne tegye a készüléket vízbe. A készülék nem igényel elemet a működéshez.