

CP 2,5-4L

Rendelési szám: 3041956



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3041956>

Dugaszház, Csatlakozási mód: Különleges és vegyes csatlakozás,
Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14,
Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 13 mm, Szín: szürke

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 952778
Csomag	50
Vámtarifa	85472000
Katalógusoldal információ	Oldal 315 (CL1-2011)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
3190438	STG-MTN 0,5-1,0	Moduláris aljzatérintkező, a vezeték préselése után az MSTBC dugaszházba tolható, 0,5 ... 1,0 mm ² -es vezetékekhez
3190506	STG-MTN 1,5-2,5	Moduláris aljzatérintkező, a vezeték préselése után az MSTBC dugaszházba tolható, 1,5 ... 2,5 mm ² -es vezetékekhez
Általános		
3012315	AP-CP-H METER	Takaróprofil, hossz: 1 m
3012320	D-CP-H 2,5-4L	Lezárófedél, Hossz: 31,6 mm, Szélesség: 5,2 mm, Szín: szürke
3012321	DFS-CP 2,5-4L	Peremes fedél, Hossz: 31,6 mm, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 26 mm, Szín: szürke
3012317	DFS-CP-H 2,5-4L	Takaróprofil-tartó bepattintós peremfedéllel, CP-H 2,5-4L-hez, mindkét oldalon illeszthető a dugaszhoz
3012319	DP-CP-H 2,5-4L	Távtartó lap

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;