**Kivonat az online katalógusból**

# SP 4/ 1-R GNYE

Rendelési szám: 3042832

Az ábrán az SP 4/1-... dugasz változatai szerepelnek különböző színben



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3042832

Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 41,5 mm, Szín: zöld-sárga

| Kereskedelmi adat | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 956134 |
| Csomag | 50 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 421 (CAT-3-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Termék leírás

Jobb dugaszelem, a csatlakozóház bal oldalán rögzítőcsappal, jobb oldalon nyitva, fedéllel

## Muszaki adatok

### Méretek

| | |
|---|---|
| Szélesség | 6,2 mm |
| Hossz | 21 mm |
| Magasság | 41,5 mm |

**Műszaki adatok**

| | |
|---|---|
| Maximális terhelőáram | 32 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
| $I_N$ névleges áram | 32 A |
| $U_N$ névleges feszültség | 800 V |
| Nyitott oldalfal | nein |
| Pólusszám | 1 |

**Csatlakozási adatok**

| | |
|---|---|
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,08 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
| Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min | 28 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 10 |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,08 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 28 |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 12 |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 4 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max | 4 mm² |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 0,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 1 mm² |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Idomszer | A4 |

## Tanúsítványok

Tanúsítások: CSA, cULus Recognized, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok


| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **Jelölés** | | |
| 1051993 | B-STIFT | jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm |
| 0818153 | UC-TMF 5 | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm |
| 0824638 | UC-TMF 5 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm |
| 0828744 | UCT-TMF 5 | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm |
| 0829658 | UCT-TMF 5 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm |
| 0825025 | ZBF 5 CUS | Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm |
| 0808642 | ZBF 5:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm |

**szerelés**

| | | |
|---|---|---|
| 3040559 | PR | Rögzítő, Pólusszám: 1, Szín: narancssárga |
| 3040630 | PR/2 | Rögzítő, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga |
| 3040614 | PRZ | Rögzítő, Szélesség: 5,2 mm, Hossz: 3 mm, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga |
| 3040591 | PSH 3- 6 | Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete |
| 3040601 | PSH 5-10 | Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete |
| 3040627 | PZ/2 | Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 2, Szín: fekete |
| 3040643 | PZ/4 | Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 4, Szín: fekete |

## Rajzok

Diagram





teljesítmény-csökkenési görbe rugós csatlakozókra valamennyi SP 4/... dugasztípusnál .

Kapcsolási rajz



Sematikus rajz



## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;