**Kivonat az online katalógusból**

# SP 4/ 2

Rendelési szám: 3042890

az ábrán a 6-pólusú változat látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3042890

Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Szélesség: 12,4 mm, Magasság: 41,5 mm, Szín: szürke

| Kereskedelmi adat | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 956240 |
| Csomag | 50 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 417 (CAT-3-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Méretek

| | |
|---|---|
| Szélesség | 12,4 mm |
| Hossz | 21 mm |
| Magasság | 41,5 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Maximális terhelőáram | 32 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |

| | |
|---|---|
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
| $I_N$ névleges áram | 32 A |
| $U_N$ névleges feszültség | 800 V |
| Nyitott oldalfal | nein |
| Pólusszám | 2 |

**Csatlakozási adatok**

| | |
|---|---|
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,08 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
| Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min | 28 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 10 |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,08 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 28 |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 12 |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 4 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max | 4 mm² |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 0,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 1 mm² |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Idomszer | A4 |

## Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Tanúsítások | CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, IECEE CB Scheme |

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok


| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **dugasz/adapter** | | |
| 3002885 | ISH 4/0,5 | Szigetelő hüvely, Szín: szürke |
| 3002898 | ISH 4/1,0 | Szigetelő hüvely, Szín: fekete |
| **szerelés** | | |
| 3040559 | PR | Rögzítő, Pólusszám: 1, Szín: narancssárga |
| 3040630 | PR/2 | Rögzítő, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga |
| 3040614 | PRZ | Rögzítő, Szélesség: 5,2 mm, Hossz: 3 mm, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga |
| 3040591 | PSH 3- 6 | Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete |
| 3040601 | PSH 5-10 | Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete |
| 3040627 | PZ/2 | Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 2, Szín: fekete |
| 3040643 | PZ/4 | Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 4, Szín: fekete |

## Rajzok

Diagram




teljesítmény-csökkenési görbe rugós csatlakozókra valamennyi SP 4/... dugasztípusnál .




Az ábrán az SP 4 dugasszal rendelkező ST 4... kapocs Derating-görbéje látható

Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;