

AGK 4-UT 16

Rendelési szám: 3047125



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3047125>

Leágazó kapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás,
Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 8,2 mm,
Magasság: 34,7 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: alapelemre



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 055895
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 28 (CAT-3-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok	
Általános	
Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méretek

Hossz	20,7 mm
Szélesség	8,2 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	101 A (A megengedett áramterhelést az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg.)
Méretezési átültési szilárdság	8 kV
Tűlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC/EN 60079-7
I_N névleges áram	32 A
U_N névleges feszültség	1000 V
Nyitott oldalfal	nein

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	1 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	6 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	1 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	6 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	14 mm
Csavarmenet	M5
Meghúzási forgatónyomaték min	0,6 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,8 Nm

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Ex tanúsítások:

ATEX, IECEx

Igényelt tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;