
Kivonat az online katalógusból

HV M10/1

Rendelési szám: 3049408



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3049408

Nagyáramú összekötő, Csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Keresztmetszet: 6 mm² - 120 mm², AWG: 10 - 250 kcmil, Szélesség: 32 mm, Magasság: 73,5 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.01.23

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 184076
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 463 (CAT-3-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	1
Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méretek	
Hossz	67 mm
Szélesség	32 mm
Magasság	73,5 mm
NS 35/7,5 magasság	76 mm
NS 35/15 magasság	83,5 mm

Műszaki adatok	
Méretezési átültési szilárdság	8 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
I_N névleges áram	269 A
U_N névleges feszültség	1000 V
Nyitott oldalfal	nein

Csatlakozási adatok	
Tömör vezeték keresztmetszet min	6 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	120 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	6 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	120 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	10
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	250 kcmil
Csavarmenet	M10
Meghúzási forgatónyomaték min	10 Nm
Meghúzási nyomaték max.	20 Nm
Csatlakozási mód	Csapos csatlakozó
Szabvány szerinti csatlakozás	DIN 46234
Keresztmetszet min.	6 mm²
Keresztmetszet max.	120 mm²
Csap átmérője	10 mm
Meghúzási forgatónyomaték min	10 Nm
Meghúzási nyomaték max.	20 Nm
Szabvány szerinti csatlakozás	DIN 46235
Keresztmetszet min.	10 mm²

Keresztmetszet max.	95 mm²
Csap átmérője	10 mm
Meghúzási forgatónyomaték min	10 Nm
Meghúzási nyomaték max.	20 Nm

Tanúsítványok

Tanúsítások cCSAus, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstszínű
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	kalapprofil 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	kalapprofil 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
Általános		
3049466	HV M10/1-VS 2	Összekötő elem, Pólusszám: 2, Szín: ezüstszínű

3049479	HV M10/1-VS 3	Összekötő elem, Pólusszám: 3, Szín: ezüstszínű

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;