Kivonat az online katalógusból

FRONT-SFL 2,5/D32

Rendelési szám: 2285593



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2285593

Csavaros csatlakozósáv, Névleges áram: 4 A, Pólusszám: 32, Raszterméret: 0 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.10.10

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 055998
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 790 (CAT-1-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Hossz	30,1 mm
Magasság	34,8 mm
Szélesség	95 mm
Raszterméret	0 mm
Pólusszám	32

Furatlyuk átmérője	2,8 mm
Csavarmenet	M2,5
Meghúzási forgatónyomaték min	0,4 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,5 Nm

Műszaki adatok

Termékcsalád	FRONT-SFL 2,5
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	4 A
U_N névleges feszültség	250 V
Névleges keresztmetszet	2,5 mm²
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Csupaszolási hossz	10 mm

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12

Tanúsítványok


Tanúsítások: cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;