

VC-K-KV-PG21(9-13)

Rendelési szám: 1853900



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1853900>

Pg21 tömszelence, műanyag, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, a VC 2 - VC 4-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 9 - 13

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 145989
Csomag	5
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 45 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.11.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Megjegyzés	A nagy kábelméretekhez rendelésre Pg16-ról Pg21-re és Pg21-ről Pg29-re bővítő tömszelencék állnak rendelkezésre
A tömszelence típusa	Tömszelence
A szorítócsavar anyaga	Poliamid
Tömítés anyaga	TPE

Anyacsavar kulcsmérete	33 mm
Tömítőoldal menetfajta	Pg21
Vezeték külső átmérője	9 mm ... 13 mm
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 100 °C

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
1885363	VC-K-KV-PG21-O	Tömszelence, műanyag, furat nélküli tömítőgumival ill. egyéni furathoz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;