Kivonat az online katalógusból

MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA

Rendelési szám: 1923717

Szállítás szalagáruként - vegye figyelembe az ábrát!



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1923717

Aljzatérintkező, a vezető krimpelése után a dugaszelemekre tolható, a MCC 1...-STZ-3,81 und MCC 1...--STZF-3,81 moduláris dugaszházakhoz, 0,2 mm² ... 0,34 mm² közötti keresztmetszet-tartományhoz

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 571450
Csomag	8000
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 827 (CAT-1-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Műszaki adatok

Névleges áram	4 A
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	0,35 mm²

Csatlakozási adatok	
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,1 mm ... 1,3 mm
Egyes vezeték csupaszolási hossza	4 mm

Tanúsítványok


Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;