
Kivonat az online katalógusból

# TVFKC 1,5/ 2-ST

Rendelési szám: 1713839

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1713839

Dugaszrész, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

| Termék jegyzetek |
| --- |
| WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.09.12 |

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Kereskedelmi adat

| | |
| --- | --- |
| EAN | 4 046356 093477 |
| Csomag | 50 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 282 (CAT-1-2013) |

## Muszaki adatok

### Méretek / pólusok

| | |
| --- | --- |
| Raszterméret | 5 mm |
| „a“ méret | 5 mm |
| Pólusszám | 2 |

### Műszaki adatok

| | |
| --- | --- |
| Termékcsalád | TVFKC 1,5/..-ST |

| | |
|---|---|
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
| Méretezési feszültség (III/2) | 320 V |
| Méretezési feszültség (II/2) | 630 V |
| Szabvány szerinti csatlakozás | EN-VDE |
| $I_N$ névleges áram | 10 A |
| $U_N$ névleges feszültség | 250 V |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| Maximális terhelőáram | 10 A |
| Szigetelőanyag | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 300 V |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram | 8 A |
| UL/CUL Usegroup D névleges feszültség | 300 V |
| UL/CUL Usegroup D névleges áram | 8 A |

**Csatlakozási adatok**

| | |
|---|---|
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,25 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 1,5 mm² csak a CRIMPFOX ZA3-mal együtt |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min | 0,25 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max | 1,5 mm² csak a CRIMPFOX ZA3-mal együtt |
| Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 16 |
| AWG az UL/CUL szerint min. | 24 |
| AWG az UL/CUL szerint max. | 16 |

## Tanúsítványok


Tanúsítások cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Rajzok

Diagram




Méretrajz



## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;