

eurolite®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Stroboszkóp, B-22, E-27, vagy E-14 foglalathoz



CE

Ez a használati útmutató az alábbi cikkszámokra
érvényes:

52200660, 52200661, 52200662, 52200663,
52200664, 52200665, 52200705, 5220070L,
52200750, 52200754, 52200755, 52200756,
52200764, 52200765, 52200774, 52200775,
52200784, 52200785

**Ennek a használati útmutatónak a legutolsó frissítése az alábbi internetcímen érhető
el:**

www.eurolite.de web-oldalon találja meg.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

eurolite®

Stroboszkóp B-22, E-27 vagy E-14 foglalathoz



FIGYELEM!

Óvja a nedvességtől és a víztől!
Ne nyissa fel a készüléket.

Az első üzembe helyezés előtt a saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót!

Mindenkire, aki a jelen készülék telepítésével, üzembe helyezésével, kezelésével, karbantartásával és fenntartásával foglalkozik, a következők vonatkoznak:

- kellő szakképzettséggel kell rendelkeznie,
- pontosan be kell tartania ezt az útmutatót,
- tekintse a jelen útmutatót a készülék tartozékának,
- tartsa meg a készülék útmutatóját a berendezés teljes élettartama alatt,
- adja tovább az útmutatót a készülék minden további tulajdonosának, üzemeltetőjének
- töltsse le az útmutató legújabb verzióját az internetről.

Bevezetés

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy amennyiben betartja az alábbi utasításokat, hosszú ideig örömet lel a készülékben.

Vegye ki a stroboszkópot a csomagolásból.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



FIGYELEM!

Legyen különösen óvatos a veszélyes hálózati feszültséggel kapcsolatban. Ennél a feszültségnél életveszélyes áramütést szenvedhet!

A termék a gyárat biztonságtechnikailag kifogástalan állapotban hagyta el. Ezen állapot fenntartásához és a veszélytelen működés biztosításához a felhasználó köteles betartani a használati útmutatóban foglalt biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.



Feltétlenül olvassa el:

Az útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetében érvényét veszíti a garancia. Az ebből eredő következményes károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

A készüléket nem szabad használatba venni, miután hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az ekkor keletkező kondenzvíz adott esetben tönkreteheti a készüléket. Addig ne kapcsolja be a készüléket, amíg fel nem melegedett szobahőmérsékletre!

A készülék kialakítása a II. érintésvédelmi osztálynak felel meg. A készülék védőszigeteléssel rendelkezik.



AZ EGÉSZSÉG VESZÉLYEZTETÉSE!

Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba, mert érzékenyebb személyek esetében akár epilepsziás rohamot is kiválthat (különösen epilepsziás embereknél)!

Soha ne használja a stroboszkópot védősapka nélkül, vagy törött védősapkával.

Vegye figyelembe, hogy a készülék manuális változtatásaiból fakadó károkra nem vonatkozik a garancia.

A gyerekeket és a hozzá nem értő személyeket tartsa távol a készüléktől!

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A készülék egy stroboszkóp, amellyel különböző dekoratív fényhatásokat lehet létrehozni. A készüléket csak a 230 V, 50 Hz-es váltóáramú feszültségre szabad csatlakoztatni, és kizárólag belső helyiségekben szabad alkalmazni.

Az üzembe helyezés és felszerelés során kímélje meg a készüléket mindenfajta rázkódástól és erőhatástól.

A felszerelés helyének megválasztásánál ügyeljen arra, hogy ne legyen a készülék kitéve túlzott hőhatásnak, nedvességnek és pornak. Gondoskodjon arról, hogy ne heverjenek kábelek szanaszét. Ezek veszélyeztetik a saját és mások biztonságát!

A kép szimbólumok  a megvilágított tárgytól mért minimális távolságot mutatják. A

fénykilépés helye  és a megvilágított tárgy közötti távolság nem lehet 0,5 m-nél kisebb!

Csak akkor vegye használatba a készüléket, ha már megismerkedett a működésével. Ne engedje át a készülék kezelését olyanoknak, akik nem jártasak a készülék használatában. Ha a készülék nem működik hibátlanul, annak oka legtöbbször a szakszerűtlen kezelés!

Ha a készüléket szállítani kell, a szállítási károsodások elkerülése érdekében használja az eredeti csomagolást.

Vegye tekintetbe, hogy a készülék önkényes módosítása biztonsági okokból tilos.

Ha a készüléket a használati útmutatóban leírtaktól eltérően használja, károsíthatja vele a készüléket, és a garanciát is elveszíti. Ezen kívül minden más jellegű használat, rövidzárlat, tűz, elektromos áramütés stb. veszélyével járhat.

KEZELÉS

Figyelem: A stroboszkóp becsavarása előtt aktiválja mindenképp a foglalatot.

Csavarja be a stroboszkópot a megfelelő foglalatba. Amint a lámpát felkapcsolja, a stroboszkóp 1-3 villanás/mp sebességgel elkezd villogni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készüléket rendszeresen meg kell tisztítani a szennyeződésektől, pl. a portól stb. A tisztításhoz egy szálmentes, megnedvesített kendőt használjon. A tisztításhoz semmi esetre se használjon alkoholt, vagy egyéb oldószert!

Figyelem! A védőüveget akkor kell kicserélni, ha látható sérülései vannak, amelyek lecsökkentik a stroboszkóp hatásosságát, pl. repedések vagy mély karcok.

A készülék belsejében nincsenek karbantartásra szoruló alkatrészek. A karbantartási és szerviz-munkákat csak arra feljogosított szakember végezze!

Ha pótalkatrészre lenne szükség, akkor kizárólag eredeti pótalkatrészt használjon.

Ha további kérdései lennének, a szakterekedő mindenkor szíves rendelkezésére áll.

MŰSZAKI ADATOK

Termék:	B-22 foglalat	E-27 foglalat	E-14 foglalat
Tápfeszültség:	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~
Teljes csatlakozási teljesítmény:	5 W	5 W	4 W
Max. környezeti hőmérséklet T _a :	45° C	45° C	45° C
Maximális lámpa hőmérséklet állandósult állapotban T _B :	55° C	55° C	55° C
Villanási frekvencia:	1-3 Hz	1-3 Hz	1-3 Hz
Üzemélettartam:	2,000,000 villanás	2,000,000 villanás	2,000,000 villanás
Méret (H x Sz):	117 x 51 mm	110 x 48 mm	95 x 55 mm
Súly:	61 g	80 g	60 gramm

Figyelem: Az előzetes értesítés nélküli műszaki változtatások és a tévedések joga fenntartva!
2008.03.28. ©

eurolite® GERMANY