

HC-M-PN2-6,00-BU

Rendelési szám: 1676763



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1676763>

Pneumatika aljzat, HC-M-PN2 modulhoz, 6,0 mm csőátmérőhöz

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 129415
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 477 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.27



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Villamos paraméterek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Mechanikai paraméterek

Üzemi nyomás - vákuum	6,00 bar
Nyomótömlő-csatlakozás belső átmérője	6 mm
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500

Általános paraméterek

Szín	fekete
------	--------

Anyagadatok

Érintkező anyaga	Delrin Acetal
------------------	---------------

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;