**Kivonat az online katalógusból**

# SACC-M12FS-4CON-PG 7-VA

Rendelési szám: 1553242



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553242

Szenzor/aktor dugasz, aljzat, egyenes, 4 pólusú, M12, csavaros csatlakozás, nemesacél recés csavar, Pg7 tömszelence

| Termék jegyzetek |
| --- |
| WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.11.10 |

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Kereskedelmi adat

| | |
| --- | --- |
| EAN | 4 046356 170161 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 23 (CAT-4-2013) |

## Muszaki adatok

### Általános adatok

| | |
| --- | --- |
| Méretezési áram 40 °C-nál | 4 A |
| Méretezési feszültség | 250 V |
| Pólusszám | 4 |
| Átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |

**Általános jellemzők**

| | |
|---|---|
| Szabványok/előírások | M12-csatlakozó IEC 61076-2-101 |
| Kódolás | A - standard |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Védettség | IP65 |
| | IP67 |
| | IP69K |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Meghúzási nyomaték | 0,8 Nm ... 1 Nm (Szorítócsavar) |
| | 0,2 Nm (Csavaros kapcsok) |
| | A csatlakozóbetétet a csőcsonkos készülékházzal együtt ütközésig csavarja el |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 66 |
| Fogantyútest anyaga | PBT |
| Recézet anyaga | Nemesacél |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Érkeresztmetszet | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| AWG vezeték-keresztmetszet | 24 ... 18 |
| Szerelési utasítás | Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók |
| Vezeték külső átmérője | 4 mm ... 6 mm |
| Állapotjelzés | nincs |

**Tanúsítványok**

| | |
|---|---|
| Tanúsítások | GOST |

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **Általános** | | |
| 1436505 | SACC-M12-SET/2,5-3,5 | Szenzor/aktor csatlakozó, tartozék, Pg7 szorítócsavar és tömítés, árnyékolatlan M12 csatlakozókhoz, kábelátmérő: 2,5 mm - 3,5 mm |


## Rajzok

Méretrajz




M12 x 1 aljzat, egyenes

Sematikus rajz




M12 aljzat pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, aljzatoldali nézet

## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;